

Hoja de características del producto

Especificaciones



PULS. ENT. SEVEROS, BLANCO, CON MARCADO

ZB4BC18023

! Descatalogado desde el: 23 ene 2021

! No se fabrica

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para pulsador
Nombre Abreviado Del Equipo	ZB4
Material Del Bisel	Metal cromado plateado
Tipo De Cabeza	Estándar
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1

Complementario

Anchura Global Cad	37 mm
Altura Global Cad	18,5 mm
Profundidad Global Cad	37 mm
Peso Del Producto	0,036 kg
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase I acorde a IEC 61140
Forma De La Cabeza De Señalización	Circular
Tipo De Operador	Retorno por muelle
Perfil Del Operador	Blanco Rasante, tipo H023 - tipo de cable: negro)
Información Adicional Del Operador	Montaje vertical
Durabilidad Mecánica	10000000 ciclos
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
Grupo Principal	Entorno severo
Grupo De Producto	Rasante marcado tipo H023
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	Blanco
Con Marcaje	Tipo H023
Color De Marcaje	Negro
Código De Composición Eléctrica	C1 para <9 contactos uso Individual bloques en montaje frontal C2 para <9 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal C15 para <1 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529 IP69K IP67 JIS C8201-1
Grado De Protección Nema	NEMA 4 acorde a UL 508 NEMA 13 NEMA 12
Resistencia A Lavados De Alta Presión	90 Pa en 82,5 °C
Grado De Protección Ik	IK06 conforming to IEC 62262
Normas	IEC 60947-5-1 En> 40 A UL 508 CSA C22.2
Certificaciones De Producto	CE CSA UL

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de
características del
producto

ZB4BC18023

Esquemas de dimensiones

Dimensiones




Hoja de características del producto

ZB4BC18023

Montaje y aislamiento


Instalación en superficie plana

Sin protección




(1) Ø 22,5 mm recomendado ($\text{Ø } 22,3_0^{+0,4}$) ($\text{Ø } 0,89$ in recomendado [$\text{Ø } 0,88_0^{+0,016}$])

Con protección



(1) Ø 22,5 mm recomendado ($\text{Ø } 22,3_0^{+0,4}$) ($\text{Ø } 0,89$ in recomendado [$\text{Ø } 0,88_0^{+0,016}$])



Composición eléctrica correspondiente al código C1



Composición eléctrica correspondiente al código C2




Composición eléctrica correspondiente a los códigos C9, C11, SF1 y SR1




Composición eléctrica correspondiente al código C15


1 N/A



1 N/C



1 N/A + N/C o 1 N/A + N/A o 1 N/C + N/C



Leyenda

Contacto único



Contacto doble



Bloque luminoso



Ubicación posible

