


Hoja de características del producto

Especificaciones

Tramo recto - 500 A - 3 m - 10 salidas de derivación



KSA500ED35010

Principal

Gama	Canalis
Nombre Abreviado Del Equipo	KSA
Tipo De Oferta	Advanced
Tipo De Producto O Componente	Canalización prefabricada
Descrip. B. Distrib.	Horizontal distribution length
Compatibilidad Del Producto	Canalis KSA módulo acoplador de bus 500...1000 A
Conductors Material	Aluminio
Polaridad Canalización Prefabricada	3L + PE
Número De Salidas De Derivación	10
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	500 A en 35 °C
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Tipo De Dimensión	Fijar
Longitud	5 m
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Número De Polos	3
Posición De Montaje	Horizontal
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...690 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V
[Icw] Corriente Temporal Admisible	26,2 kA
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	55 kA
Conexión Eléctrica	Contacto deslizante lubricado
Ancho	113 mm
Altura	146 mm
Peso Del Producto	41,875 kg
Intervalo De Unidad De Derivación	1000 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Campo Magnético Radiado	0,66 µT
Límite Térmico	733000 kA².s
Thdi	0...15 % 500 A 15...33 % 400 A 33...100 % 315 A
Maximum Voltage Drop	<0,013 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,014 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,014 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,013 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C - tipo de cable: sin desclasificación) 55 °C - tipo de cable: con)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,000 cm
Paquete 1 Ancho	513,700 cm
Paquete 1 Longitud	17,000 cm
Paquete 1 Peso	42,875 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	60,000 cm
Paquete 2 Ancho	600,000 cm
Paquete 2 Longitud	65,000 cm
Paquete 2 Peso	539,900 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------