


Hoja de características del producto

Especificaciones



Canalis - tap-off unit - 160 A for withdrawable Compact NSX ((*))

KSB160DD411

Principal

Gama De Producto	Canalis
Compatibilidad De Gama	Canalis KT Canalización prefabricada
Tipo De Oferta	Advanced
Tipo De Producto O Componente	Unidad de derivación
Busbar Trunking Compatibility	Canalis KS busbar trunkingconexión
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	160 A en 35 °C
Tipo De Protección	Interrupor automático, estado 1 Compact NSX100 Interrupor automático, estado 1 Compact NSX160
Equipo Suministrado	circuit-breaker solicitar por separado
Modo De Montaje	Conexión con polaridad fija
Polaridad De La Unidad De Derivación	3L+N+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de mediana potencia
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	400 V Dependiendo del dispositivo de protección 500 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6,8 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V Dependiendo del dispositivo de protección 500 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tipo De Control	En> 40 A
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Crimp lug - ISO32 70 mm² flexible Crimp lug - ISO32 70 mm² rígido
Door/Cover Opening Side	Derecha
Modo De Desconexión De Unidad De Derivación	Por apertura de puerta
Número De Aperturas	1 apertura para prensaestopa FL21
Normas	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Material Del Cuerpo	Metal
Ancho	450 mm
Profundidad	310 mm
Depth (Door Open)	727 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Peso Del Producto	15 kg
-------------------	-------

Entorno

Sistema De Conexión A Tierra	TT TN-S IT
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	37,9 cm
Paquete 1 Ancho	46,1 cm
Paquete 1 Longitud	46,4 cm
Paquete 1 Peso	16,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	97,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	84,0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas