

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Johdonsuojakatkaisija C60N 1P C15A UI

17416

Keskeytetty: 31.5.2021

Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Alue	Multi 9
Tuotenimi	Multi 9 C60
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	C60 UL1077
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	1P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	1
[In] Nimellisvirta	15 A 25 °C
Verkon Tyyppi	AC DC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	C
Katkaisukyky	10 kA Icu 240 V AC EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 240 V AC GB 14048.2 5 kA ilma 277 V AC UL 1077 10 kA ilma 240 V AC UL 1077 10 kA ilma 65 V DC UL 1077 3 kA Icu 415 v AC EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 60 V DC EN/IEC 60947-2 3 kA Icu 415 v AC GB 14048.2 10 kA Icu 60 V DC GB 14048.2 5 kA ilma 277 V AC CSA C22.2 No 235 10 kA ilma 240 V AC CSA C22.2 No 235 10 kA ilma 65 V DC CSA C22.2 No 235
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-2

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	415 v AC 240 V AC 60 V DC
Magneettinen Laukaisuraja	8,5 x In +/- 20% AC 12 x In +/- 20% DC
Rajoitusluokka	3 EN/IEC 60947-2
[Ui] Eristysjännite	500 V AC EN/IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kVEN/IEC 60947-2
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Paikallinen Signaointi	ON/OFF osoitin
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	2
Korkeus	81 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	73 mm
Tuotteen Paino	0,11 kg
Väri	Harmaa
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	10000 Syklit
Paikka Riippulukolle	Lukittava riippulukolla
KytKentä - Liittimet	Tunneliliitin (Päällinen tai pohja)2.5...25 mm² (AWG 14...AWG 4) - wire
Johtimen Kuorintapituus	14 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	2,5 N.m Päällinen tai pohja

Ympäristötiedot

Standardit	UL 1077 GB 14048.2 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235
Tuote Sertifiointi	UR CSA CCC IEC
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	3 EN/IEC 60947-2
Ylijännitekategoria	IV
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 60068-1
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...80 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	115 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

 Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Vaatimusten mukainen
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.