


# Hoja de características del producto

Especificaciones



Codo plano AL - 2500A -  
3L+N+PE - N2 - 91° a 179° ángulo  
a medida

KTA2500LP6C2

## Principal

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Gama                             | Canalis                                  |
| Nombre Del Producto              | KT                                       |
| Tipo De Producto O Componente    | Codo                                     |
| Descrip. B. Distrib.             | Estándar                                 |
| Nombre Abreviado Del Equipo      | KTA                                      |
| Función                          | Cambio de dirección                      |
| Material                         | Aluminio                                 |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo | 2500 A en 35 °C                          |
| Polarity                         | 3L + N + PER                             |
| Tipo De Cambio De Dirección      | dirección 1, estado 1 Plano para Derecha |
| Ángulo De Funcionamiento         | 91...179 °                               |
| Earth Conductor                  | Tierra estándar                          |
| Short-Circuit Level              | Versión reforzada                        |
| Equipo Suministrado              | Trunking unit (**)<br>Jointing unit (**) |

## Complementario

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material De La Carcasa              | Polyester film (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material De Los Contactos           | Copper (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación   | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frecuencia De Red                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icw] Corriente Temporal Admisible  | 113 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ipk] Pico De Intensidad Admisible  | 248 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Campo Magnético Radiado             | 1,6 µT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Límite Térmico                      | 12769000 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thdi                                | 0...15 % 2500 A<br>15...33 % 3200 A<br>33...100 % 4000 A                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maximum Voltage Drop                | <0,0024 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud<br><0,0025 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud<br><0,0024 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud<br><0,0022 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud |
| Posición De Neutro                  | Izquierda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Normas            | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                   |
| Tipo De Dimensión | Fijar                                                        |
| Ancho             | 140 mm                                                       |
| Altura            | 244 mm                                                       |
| Longitud          | dirección 1, estado 1 300 mm<br>dirección 2, estado 1 300 mm |
| Color             | Blanco - tipo de cable: RAL 9001)                            |
| Carga Lineal      | 36 kg/m                                                      |

## Entorno

|                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip | IP55 acorde a IEC 60529                                                                                                                                                                                                    |
| Grado De Protección Ik | IK08 conforming to IEC 62262                                                                                                                                                                                               |
| Derating Factor        | 0...35 °C - tipo de cable: 100% de In)<br>35...40 °C - tipo de cable: 97% de In)<br>40...45 °C - tipo de cable: 93% de In)<br>45...50 °C - tipo de cable: 90 % of In ((*))<br>50...55 °C - tipo de cable: 86 % of In ((*)) |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 24,4 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 100,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 100,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 84,0 kg  |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ✓ Sin Mercurio                         |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |