

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Suljettu summavirtamuuntaja, VigiPacT, SA200, sisähalkaisija 200mm, nimellisvirta 400A

Sähkönumero:

6783071

50441

GTIN-koodi: 3303430504412

### Tuotetiedot

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alue                         | VigiPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laitteen Lyhytnimi           | SA200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Vikavirran virta-anturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Laitteen Sovellus            | Laitteistoin valvonta ja hallinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sarjan Soveltuvuus           | VigiPacT RH10M vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RH10P vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RH21M vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RH21P vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RH68M vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RH86M vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RH86P vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RH99M vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RH99P vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RH197M vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RH197P vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RHU vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RHUs vikavirta suojausrele<br>VigiPacT RMH vikavirta suojausrele |
| Current Sensor Type          | A-tyypin suljettu toroidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ie] Nimelliskäyttövirta     | 400 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Täydentävät tiedot

|                                         |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muuntosuhde                             | 1/1000                                                                                                                       |
| Verkon Tyyppi                           | AC/DC                                                                                                                        |
| Verkon Taajuus                          | 45...440 Hz                                                                                                                  |
| [Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta | 85 kA 0,5 s                                                                                                                  |
| Oikosulkuvirran Keston Jäännösvirta     | 85 kA / 0,5 s IEC 60947-2                                                                                                    |
| [Ui] Eristysjännite                     | 1000 V                                                                                                                       |
| Ylijännitekategoria                     | IV                                                                                                                           |
| [Uimp] Syöksyjännitekesto               | 12 kV                                                                                                                        |
| Asennustapa                             | Kiinteä (Kaapelit)<br>Kiinteä (Tavallinen taustalevy)<br>Kiinteä (Profiloitu metallilevy)<br>Kiinteä (Rei'itetty taustalevy) |
| Lämpöarvo                               | 7,05 MJ                                                                                                                      |
| Kytkenä - Liittimet                     | Ruuviliitos 0,22 mm <sup>2</sup>                                                                                             |
| Halkaisija                              | Sisempi: 196 mm                                                                                                              |
| Kaapelin Ulkohalkaisija                 | 100 mm 2 kaapelit : 185 mm <sup>2</sup> (maksimi)                                                                            |
| Tuotteen Paino                          | 1,32 kg                                                                                                                      |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|         |        |
|---------|--------|
| Korkeus | 256 mm |
| Leveys  | 274 mm |
| Syvyys  | 46 mm  |

## Ympäristötiedot

|                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip Suojaluokka                      | Liittimet: IP20<br>IP30                                                                                                                                                                                                    |
| Ympäristölliset Ominaisuudet        | Altistuminen kostealle lämmölle kun ei käytössä (25...55 °C, RH 95 %) : 28 sykliä IEC 60068-2-30<br>Suolasumu: Kb/2 IEC 60068-2-52<br>Altistuminen kostealle lämmölle kun käytössä: Kategoria C2: 48 tuntia IEC 60068-2-56 |
| Epäpuhtausaste                      | Taso 3 IEC 60664-1                                                                                                                                                                                                         |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | -35...70 °C                                                                                                                                                                                                                |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -55...85 °C                                                                                                                                                                                                                |
| Standardit                          | IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                |
| Tuote Sertifiointi                  | CE                                                                                                                                                                                                                         |

## Pakkaustiedot

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE        |
| Number Of Units In Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 7,500 cm   |
| Package 1 Width              | 27,000 cm  |
| Package 1 Length             | 28,400 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,100 kg   |
| Unit Type Of Package 2       | S04        |
| Number Of Units In Package 2 | 12         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm  |
| Package 2 Width              | 40,000 cm  |
| Package 2 Length             | 60,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 13,800 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | P12        |
| Number Of Units In Package 3 | 48         |
| Package 3 Height             | 50,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 67,864 kg  |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus **RoHS/REACH**

## Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                                          |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi                |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                                       |