

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti 9 Moduulikontaktori iCT moduulikont 63A 4s 24VAC

Sähkönumero:

3781518

A9C20164

GTIN-koodi: 3606480374814

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti9
Tuotenimi	Acti9 iCT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kontaktori
Laitteen Lyhytnimi	ICT
Laitteen Sovellus	Motor-heating-lighting
Poles	4P
[Ie] Nimelliskäyttövirta	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Napajärjestys	4 NO
Verkon Tyyppi	AC
Ohjauksen Tyyppi	Kauko-ohjaus
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	24 V AC 50 Hz

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	400 V AC 50 Hz
Maksimiteho	2,1 W 400 V AC
[Ui] Eristysjännite	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Ohjaussignaalin Tyyppi	Jatkuva
KytKentätaajuus	100 kytKentäoperaatiota/päivä
Paikallinen Signalointi	Toiminnan indikaattori
Tehonkulutus Vetäneenä Va	6,5 VA
KytKentävirtasykäys Va	53 VA
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
9 Mm Jako	6
Korkeus	85 mm
Leveys	54 mm
Syvyys	68,5 mm
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	1000000 Syklit

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköinen Kestävyys	100000 Syklit IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 Syklit IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 Syklit IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Syklit EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Syklit EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Syklit EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 Syklit EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
KytKentä - Liittimet	Ohjauspiiri: Tunneliliittimet2 kaapeli(t) 1,5 mm² Jäykkä Ohjauspiiri: Tunneliliittimet1 kaapeli(t) 1,5...2,5 mm² Jäykkä Virtapiiri: Tunneliliittimet1 kaapeli(t) 6...16 mm² Taipuisa Virtapiiri: Tunneliliittimet1 kaapeli(t) 6...25 mm² Jäykkä Ohjauspiiri: Tunneliliittimet2 kaapeli(t) 1,5...2,5 mm² Taipuisa
Kiristysmomentti	Ohjauspiiri: 0,8 N.m Virtapiiri: 3,5 N.m
Tuotteen Soveltuvuus	IACTc IATEt IACTp IACTs
Yhteensopivuus	ICT
Markkinasegmentti	Pieni kaupallinen Asunnot

Ympäristötiedot

Standardit	IEC/EN 61095
Äänitaso	30 dB
Lämmön Haihtuminen	2,1 W 50/60 Hz
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	2
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 EN 60947-4-1 2 EN 61095 2 IEC 1095
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	12 cm
Package 1 Weight	357 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	11,5 cm
Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	25 cm
Package 2 Weight	1,504 kg

Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	24
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,496 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille