

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iCT moduulikontaktori, 16A/AC7a, 2s pääkosketinta, 230VAC 50Hz kela

Sähkönumero:

3781569

A9C22712

GTIN-koodi: 3606480097058

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti9
Tuotenimi	Acti9 iCT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kontaktori
Laitteen Lyhytnimi	ICT
Laitteen Sovellus	Motor-heating-lighting
Poles	2P
[Ie] Nimelliskäyttövirta	16 A AC-7A 6 A AC-7B
Napajärjestys	2 NO
Verkon Tyyppi	AC
Ohjauksen Tyyppi	Kauko-ohjaus
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	230...240 V AC 50 Hz

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	250 V AC 50 Hz
Maksimiteho	1,2 W 250 V AC
[Ui] Eristysjännite	500 V AC 50 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Ohjaussignaalin Tyyppi	Jatkuva
KytKentätaajuus	100 kytKentäoperaatiota/päivä
Paikallinen Signalointi	Toiminnan indikaattori
Tehonkulutus Vetäneenä Va	2,7 VA
KytKentävirtasykäys Va	9,2 VA
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
9 Mm Jako	2
Korkeus	81 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	68,5 mm
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	1000000 Syklit

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköinen Kestävyys	100000 Syklit IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A 30000 Syklit IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B 30000 Syklit IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Syklit EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Syklit EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Syklit EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 Syklit EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Kyt Kentä - Liittimet	Ohjauspiiri: Tunneliliittimet2 kaapeli(t) 1,5 mm² Jäykkä Virtapiiri: Tunneliliittimet1 kaapeli(t) 1...4 mm² Taipuisa Virtapiiri: Tunneliliittimet1 kaapeli(t) 1,5...6 mm² Jäykkä Ohjauspiiri: Tunneliliittimet1 kaapeli(t) 1,5...2,5 mm² Jäykkä Ohjauspiiri: Tunneliliittimet2 kaapeli(t) 1,5...2,5 mm² Taipuisa
Kiristysmomentti	Ohjauspiiri: 0,8 N.m Virtapiiri: 0,8 N.m
Tuotteen Soveltuvuus	IACts
Yhteensopivuus	ICT
Markkinasegmentti	Pieni kaupallinen Asunnot

Ympäristötiedot

Standardit	IEC/EN 61095
Äänitaso	30 dB
Lämmön Haihtuminen	0,9 W 50/60 Hz
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	2
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 60068-1 2
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	1,800 cm
Package 1 Length	8,300 cm
Package 1 Weight	116,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	2,850 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	20,000 cm
Package 2 Weight	1,445 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	17,779 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille