


Hoja de características del producto

Especificaciones



Termin aliment trafo aceite N4 CO+
cuadro - 4000A - 3L+PE - a medida

KTC4000ER34

Principal

Gama	Canalis
Nombre Del Producto	KT
Tipo De Producto O Componente	Flatwise elbow feeder trunking ((*))
Nombre Abreviado Del Equipo	KTC
Función	Feeder length ((*))
Alimentación	Oil-immersed transformer ((*)) Switchboard ((*))
Material	Cobre
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	4000 A en 35 °C
Posición De Neutro	Arriba
Tipo De Cambio De Dirección	dirección 1, estado 1 Codo de canto para Izquierda
Earth Conductor	Tierra estándar
Short-Circuit Level	Versión estándar
Equipo Suministrado	Trunking unit ((*))

Complementario

Material De La Carcasa	Polyester film ((*))
Material De Los Contactos	Copper ((*))
[Ue] Tensión Nominal De Operación	1000 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V
[Icw] Corriente Temporal Admisible	90 kA
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	198 kA
Campo Magnético Radiado	2,1 µT
Límite Térmico	8100000 kA².s
Thdi	33...100 % 2500 A 15...33 % 3200 A 0...15 % 4000 A
Maximum Voltage Drop	<0,001 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,0012 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,0012 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,0012 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Soporte De Montaje	Placa

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Polarity	3L + PE
Número De Salidas De Derivación	0
Normas	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Tipo De Dimensión	Hecho a medida
Paso De Conexión	80...250 mm
Profundidad	510 mm
Altura	dirección 1, estado 1 200...534 mm
Longitud	dirección 2, estado 1 300 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Carga Lineal	66 kg/m

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C - tipo de cable: 100% de In) 35...40 °C - tipo de cable: 95 % of In ((*)) 40...45 °C - tipo de cable: 90 % of In ((*)) 45...50 °C - tipo de cable: 84 % of In ((*)) 50...55 °C - tipo de cable: 79 % of In ((*))

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	51,0 cm
Paquete 1 Ancho	55,0 cm
Paquete 1 Longitud	77,5 cm
Paquete 1 Peso	83,4 kg