


Hoja de características del producto

Especificaciones



Termin aliment trafo aceite N5 CO+ cuadro - 4000A - 3L+PE - a medida

KTC4000ER35

Principal

Gama	Canalis
Nombre Del Producto	KT
Tipo De Producto O Componente	Edgewise elbow feeder trunking ((*))
Nombre Abreviado Del Equipo	KTC
Función	Feeder length ((*))
Alimentación	Oil-immersed transformer ((*)) Switchboard ((*))
Material	Cobre
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	4000 A en 35 °C
Posición De Neutro	Derecha
Tipo De Cambio De Dirección	dirección 1, estado 1 Plano para horizontal
Earth Conductor	Tierra estándar
Short-Circuit Level	Versión estándar
Equipo Suministrado	Trunking unit ((*))

Complementario

Material De La Carcasa	Polyester film ((*))
Material De Los Contactos	Copper ((*))
[Ue] Tensión Nominal De Operación	1000 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V
[Icw] Corriente Temporal Admisible	90 kA
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	198 kA
Campo Magnético Radiado	2,1 µT
Límite Térmico	8100000 kA².s
Thdi	33...100 % 2500 A 15...33 % 3200 A 0...15 % 4000 A
Maximum Voltage Drop	<0,001 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,0012 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,0012 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,0012 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Soporte De Montaje	Placa

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Polarity	3L + PE
Número De Salidas De Derivación	0
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Tipo De Dimensión	Hecho a medida
Paso De Conexión	80...250 mm
Profundidad	510 mm
Altura	dirección 1, estado 1 300...634 mm
Longitud	dirección 2, estado 1 400 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Carga Lineal	66 kg/m

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C - tipo de cable: 100% de In) 35...40 °C - tipo de cable: 95 % of In ((*)) 40...45 °C - tipo de cable: 90 % of In ((*)) 45...50 °C - tipo de cable: 84 % of In ((*)) 50...55 °C - tipo de cable: 79 % of In ((*))

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	123,5 cm
Paquete 1 Ancho	62,0 cm
Paquete 1 Longitud	137,7 cm
Paquete 1 Peso	149,5 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil