

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iC60 RCBO vikavirtakatkaisija 2C32 30mA A 10kA

Sähkönumero:
3254268 A9D17232

GTIN-koodi: 3606481157287

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti9 iC60 RCBO
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirtakatkaisija ylivirtasuojalla (RCBO)
Laitteen Lyhytnimi	IC60 RCBO
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	2P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	2
[In] Nimellisvirta	32 A
Verkon Tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	C
Maavuotoherkkyys	30 mA
Vikavirtasuojauksen Viive	Välitön
Vikavirtasuojausluokka	Tyyppi A
Katkaisukyky	10000 A Icn 220...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1 15 kA Icu 220...240 V AC 50 Hz EN/IEC 60947-2
Soveltuu Pääkytkimeksi	No IEC 60947-1
Laatumerkinnät	NF VDE IMQ KEMA-KEUR

Täydentävät tiedot

Complementary	Lähtö
Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	220...240 V AC 50 Hz
Magneettinen Laukaisuraja	5...10 x In
Vikavirtalaukaisutekniikka	Itsenäinen jännitteensyöttö
[Ics] Katkaisuvirta, Jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	7500 A 75 % x Icn 220...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1 7,5 kA 50 % x Icu 220...240 V AC 50 Hz EN/IEC 60947-2
Nimellinen Katkaisu- Ja Kytkenäkapasiteetti	Idm 6000 A 220...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
Rajoitusluokka	3 EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Eristysjännite	500 V AC 50 Hz

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Sysäysvirta	250 A
Kosketinasennon Ilmais	Ei
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaointi	ON, OFF, lauennut -tila
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Virtakiskon Ja Jakoliittimen Yhteensopivuus	Päällinen tai pohja: Kyllä Pohja: Biconnect
Liitinten Jako	9 mm Napojen välillä
9 Mm Jako	4
Korkeus	86 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	78 mm
Tuotteen Paino	273 g
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	10000 Syklit
KytKentä - Liittimet	Tunneliitiin Päällinen tai pohja1...35 mm² Jäykkä Tunneliitiin Päällinen tai pohja1...25 mm² Taipuisa Tunneliitiin Päällinen tai pohja1...25 mm² Joustava holkilla
Johtimen Kuorintapitus	12 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	2 N.m
Vikavirtasuojaus	Integroitu

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 61009-2-1
Ip Suojausluokka	IP40 (Distribution enclosure) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
Ylijännite Kategoria	III IEC 60364
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs impulssin kesto, 250 A EN/IEC 61009-2-1
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	9,800 cm

Package 1 Weight	234,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	11,500 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	1,469 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,399 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot