

Hoja de características del producto

Especificaciones



Controlador LTMR TeSys T CANopen 1,35-27A 100-240VCA

LTMR27CFM

⚠ Estará descatalogado a partir del: 31 jul 2025

⚠ Dejará de fabricarse

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys T
Nombre Abreviado Del Equipo	LTMR
Tipo De Producto O Componente	Controlador de motor
Función	Control y supervisión del equipo
Corriente De Medición	1,35...27 A
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	100...240 V AC 50/60 Hz
Consumo De Corriente	8...62.8 mA
Límites De Tensión De Alimentación	93,5...264 V AC
Protocolo Del Puerto De Comunicación	CANopen
Tipo De Bus	CANopen ISO 1198 interfaz, direccionamiento 1...63 configurable by graphic terminal/SoMove software, velocidad transmisión 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 con capacidad de sujeción: cable 4 Pares trenzados CANopen ISO 1198 interfaz, direccionamiento 1...63 configurable by graphic terminal/SoMove software, velocidad transmisión 10...1000 kbit/s, bloco terminal con capacidad de sujeción: cable 4 Pares trenzados

Complementario

[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V acorde a EN/IEC 60947-1 690 V acorde a CSA C22.2 No 14 690 V acorde a UL 508
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV alimentación, entradas y salidas acorde a EN/IEC 60947-4-1 6 kV circuito de medición de corriente o tensión acorde a EN/IEC 60947-4-1 0,8 kV circuito de comunicación acorde a EN/IEC 60947-4-1
Resistencia A Cortocircuitos	100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
Fusible Asociado	4 A gG para salida 0,5 A gG para circuito de control
Tipo De Protección	Overload (long time) ((*)) Power factor variation ((*)) Desequilibrio de fases Protección de polaridad inversa Bloqueo rotor Protección de sobrecarga térmica Proteção de fuga à terra Protección térmica Fallo de fase Sobrecarga Load fluctuation ((*))

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipos De Diagnóstico De Máquinas Y Redes	Trip history information ((*)) Corriente y tiempo de arranque Fault recording ((*)) Contador horario/tiempo de funcionamiento Motor control command recording ((*)) Contadores de disparos por fallo de fase y fallo a tierra Tiempo de espera tras disparo por sobrecarga Tiempo de funcionamiento restante antes de disparo por sobrecarga Trip context information ((*)) Event recording ((*))
Número De Entrada Lógica	6
Corriente De Entrada	3,1 mA en 100 V 7,5 mA en 240 V
Estado Actual 0 Garantizado	Entrada lógica, estado 1 0...40 V y L/R = <= 15 mA para 25 ms
Estado Actual 1 Garantizado	Entrada lógica, estado 1 79...264 V y L/R = >= 2 mA para 25 ms
Maximum Output Switching Frequency	2 Hz
2 Abrazaderas	5 A en 250 V AC para salida lógica 5 A en 30 V corriente continua para salida lógica
Potencia Admisible	480 VA - tipo de cable: AC-15), Ie = 2 A, 500000 ciclos - tipo de cable: salida) 30 W - tipo de cable: DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 ciclos - tipo de cable: salida)
Velocidad Máxima De Funcionamiento	1800 cyc/h
Tipo De Contactos Y Composición	1 NA + 1 NC señal de error 3 NO
Tipo De Medição	Temperatura Corrente de falha de aterramento Corriente de fase I1, I2, I3 RMS Imbalance current ((*)) Average current Iavg ((*))
Precisión De Medida	5...15 % medición interna de corriente de fugas a tierra 1 % tensión - tipo de cable: 100..0,830 V) 3 % factor de potencia 5 % medición externa de corriente de fallos de aterramento +/- 30 min/año reloj interno 0,02 temperatura 1 % corriente 5 % potencia activa y reactiva
Categoría De Sobretensión	III
Paso De Conexión	5,08 mm
Conexiones - Terminales	Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 0,25...2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)flexible con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 0,2...2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 0,25...2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 0,2...2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)sólido sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 0,2...1 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)flexible con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 0,2...1,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 0,5...1,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 0,2...1 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)sólido sin extremidad de cable
Par De Apriete	Circuito de control, estado 1 0,5...0,6 N.m Plano destornillador 3 mm
Grado De Contaminación	3

Compatibilidad Electromagnética	Descarga electrostática, 3, 8 kV por ar, 6 kV por contacto, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Campos RF radiados, 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas (otros circuitos), Nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas (em salidas de alimentación y relés), level 4 ((*)), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión, 70 %, 500 ms, conforming to EN/IEC 61000-4-11 Conducted rf disturbances, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6 Sensores de temperatura: sobrv. (modo serie), 0.5 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Sensores de temperatura: sobrv. (modo común), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Circuito de control: sobrv. (modo serie), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Comunicación: sobrv. (modo común), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Salidas de relés y alimentación: sobrv. (modo serie), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Salidas de relés y alimentación: sobrv. (modo común), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Circuito de control: sobrv. (modo común), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Ancho	91 mm
Altura	61 mm
Profundidad	122,5 mm
Peso Del Producto	0,53 kg
Servicios Web	Servidor web
Código De Compatibilidad	LTMR

Entorno

Normas	IACS E10 CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 UL 508
Certificaciones De Producto	NOM LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV C-Tick ABS ATEX CSA generador BV GL CCC RMROS UL KERI RINA
Tratamiento De Protección	Ciclos de 12 x 24 horas acorde a EN/IEC 60068-2-30 48 h acorde a EN/IEC 60070-2-11 TH acorde a EN/IEC 60068
Resistencia Al Fuego	650 °C acorde a EN/IEC 60695-2-12 960 °C acorde a UL 94
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m sin disminución
Resistencia Mecánica	Vibraciones montado en una caja simétrica, estado 1 1 Gn, 5...300 Hz acorde a EN/IEC 60068-2-6 Vibraciones montado a placa, estado 1 4 Gn, 5...300 Hz acorde a EN/IEC 60068-2-6 Impactos aceleración de media onda sinusoidal, estado 1 15 Gn para 11 ms acorde a EN/IEC 60068-2-27
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,5 cm
Paquete 1 Peso	531,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,614 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil