



Vigilohm Im10 Eristystason Valvonta

IMD-IM10

GTIN-koodi: 3606480321672

Tuotetiedot

Alue	Vigilohm
Laitteen Lyhytnimi	IM10
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Eristystason valvontalaite
Laitteen Sovellus	Normaaliympäristösovelluksiin Merisovelluksiin
Electrical Circuit Type	Keskisuuri tai vähän häiriintynyt verkko
Suojamaadoitus Järjestelmä	IT
Käyttäjän Kieli	Kiinalainen Saksa Italia Ranska Espanja Postugali Venäjä Englanti

Täydentävät tiedot

Verkon Nimellisjännite	0...600 V - AC 45...440 Hz (Laite kytkettynä nollaan) 0...480 V - AC 45...440 Hz (Laite kytkettynä vaiheeseen) 0...345 V - DC
Mittaustapa	Verkon eristysvastus 0.1 kOhm...10 MOhm
Paikallisilmaisu	Vihreä Merkkivalo: tydyttävä eristysresistanssi Valkoinen Merkkivalo: Alle ehkäisykynnyksen Oranssi Merkkivalo: Alle vikakynnyksen Oranssi Välikkyvä Merkkivalo: Transienttivika
Kynnysasetus	Estää: 1 kOhm...1 MOhm FAULT: 0.5...500 kOhm
Aikaviiveen Alue	0...5 minSignaalivirtapiiri
Vasteaika	<= 5 s
Auxiliary Supply Voltage	110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 %
Tehonkulutus	12 VA
Measurement Voltage	75 V
Mittausvirta	0...0,4 mA
Internal Impedance	110 kOhm - AC 0.1...440 Hz
Testitoiminto	Käsikäyttö Itsetestaus
Output Contact	1 NC/NO Standardi tai vikaturvallinen
Breaking Capacity	250 V - AC 6 A 12...24 V - DC 6 A

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kommunikointiprotokolla	-
Näytön Tyyppi	Digitaalinen näyttö
Asennustapa	Klipattava Uppoasennus
Asennusalusta	Paneeli DIN-kisko
Kytkenä - Liittimet	Irroitettava ruuviliitinlohko0,2...2,5 mm²
Materiaali	Kestomuovi
Ylijännitekategoria	III
Tuotteen Paino	0,25 kg
Korkeus	110 mm
Leveys	96 mm
Syvyys	59 mm

Ympäristötiedot

Läpilyöntilujuus	4000 V - AC 5500 V - DC
Ip Suojausluokka	Etulevy: IP52
Ympäristölliset Ominaisuudet	Altistuminen kostealle lämmölle kun ei käytössä IEC 60068-2-30 Altistuminen kostealle lämmölle kun käytössä IEC 60068-2-56 Suolasumu IEC 60068-2-52
Operointikorkeus	<= 3000 m
Epäpuhtausaste	2
Asennuksen Tyyppi	Sisätilat
Standardit	IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 61326-2-4
Tuote Sertifiointi	RMRS DNV CE EAC BV
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...55 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,500 cm
Package 1 Width	13,800 cm
Package 1 Length	16,800 cm
Package 1 Weight	432,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,099 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa	
 Rohs-Vapautuksen Tiedot	Kyllä
Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.