

Nokkakytkin 0-1-2



K10B002QCH

GTIN-koodi: 3389110076530

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony K
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Nokkakytkin
Komponentin Nimi	K10
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	10 A
Laitteen Asennus	Asennettu etulevyyn
Kiinnitystapa	Ø 16 tai 22 mm reikä
Nokkakytkinpäätyyppi	Etupaneelilla 30 x 30 mm
Ohjainpään Tyyppi	Musta Vakioväännin
Vääntimen Lukitus	Ilman
Kilven Merkintä	Mukana Metalli merkki, 0 - 1 - 2 Musta merkintä
Nokkakytkimen Toiminta	Askelkytkin
Palautus	Ilman
Pois Päältä Asento	Off asennolla
Napojen Tyyppi	1P
Kytkentäasennot	Oikea: 270° - 330° - 30°
Ip Suojausluokka	Kosketinyksikkö: IP20 Käyttöpää: IP65 conforming to IEC 60529

Täydentävät tiedot

Askelten Lukumäärä	2
Kytchentäkulma	60 °
[UI] Eristysjännite	440 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
Nimellinen Toimintateho Watteina	370 W AC-23A, 110/120 V 1 vaihe 750 W AC-23A, 220/240 V 1 vaihe
Rated Power In Hp	0,33 hp 110/120 V AC, 1 vaihe 0,75 hp 220/240 V AC, 1 vaihe
[Ie] Nimelliskäyttövirta Ac	10 A 400 V AC-1 10 A 400 V AC-21A 3 A 240 V AC-15 6 A 120 V AC-15
[Ie] Nimelliskäyttövirta Dc	10 A 24 V Resistiivinen kuorma 0,3 A 220 V Resistiivinen kuorma 0,7 A 110 V Resistiivinen kuorma
Sähköinen Kestävyys	100000000 Syklit
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputki Sulake, tyyppi gG

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV IEC 60947-1
Koskettimen Toiminta	Hidas avautuva
Sähköinen Liitäntä	Kiinnitysruuvin puristinpäätteet, kiristyskapasiteetti: 2 x 1,5 mm²
Mekaaninen Kestävyys	1000000 Syklit
Cad Kokonaisleveys, Mm	30 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	30 mm
Cad Kokonaissyvyys, Mm	76 mm
Tuotteen Paino	0,035 kg

Ympäristötiedot

Standardit	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Tuote Sertifiointi	CULus
Suojauskäsittely	TC
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...55 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Sähköinen Suojausluokka	Luokka II IEC 60536

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,100 cm
Package 1 Width	4,100 cm
Package 1 Length	4,000 cm
Package 1 Weight	54,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	80
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,535 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)


Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Dimensions Drawings

Cam Switch

Front Mounting by Ø16 mm/0.63 in. or Ø 22 mm/0.87 in. hole




- a 51 mm/2.01 in.
- e support panel thickness: 0.5 mm to 5 mm/0.02 in. to 0.2 in.

Mounting and Clearance


Cam Switch

Ø 16 mm/0.63 in. and Ø 22 mm/0.87 in. Panel Cut-outs




Technical Description


Link Positions (Factory Mounted)



Marking



Angular Position of Switch



Switching Program



Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

