



KT 5X2500CO FEEDER LENGTH

KTC2500ET72B

GTIN-koodi: 3606485035178

Tuotetiedot

Alue	Canalis
Tuotenimi	KT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Virtakisko johtokanava
Virtakiskon Kuvaus	Kuljetuspituus
Laitteen Lyhytnimi	KTC
Laitteen Sovellus	Feeder length
Materiaali	Kupari
[Ie] Nimelliskäyttövirta	2500 A 35 °C
Polarity	3L + N + PER
Tap-Off Pistorasioiden Määrä	0
Earth Conductor	Vahvistettu
Short-Circuit Level	Vahvistettu versio
Pituus	1501...1999 mm
Toimitettu Laitteisto	Trunking unit Jointing unit

Täydentävät tiedot

Kotelon Materiaali	Polyesterikalvo
Koskettimen Materiaali	Kupari
[Ue] Käyttöjännite	1000 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ui] Eristysjännite	1000 V
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	113 kA
[Ip _k] Nimellinen Huippuvirran Kesto	248 kA
Magneettikentän Säteilyn Suuruus	1,3 µT
Lämpörasituksen Yläraja	12769000 kA².s
Virran Harmoninen Kokonaissärö (Thdi)	33...100 % 1600 A 15...33 % 2000 A 0...15 % 2500 A
Maksimijännitteen Lasku	<0,0018 V tehokertoimella = 0,8 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0015 V tehokertoimella = 1 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0018 V tehokertoimella = 0,9 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0018 V tehokertoimella = 0,7 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä
Asennustapa	Koukulla

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennusalue	Pendant Seinäkannatin
Asennus-suunta	Vaakasuora Pysty
Neutraali Asento	Oikea
Standardit	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Mittoituksen Tyyppi	Tehty mittoihin
Leveys	146 mm
Korkeus	234 mm
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Lineaarinen Kuorma	60 kg/m

Ympäristötiedot

IP Suojaluokka	IP55 IEC 60529
IK Suojaluokka	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % of In:stä) 35...40 °C (95 % of In) 40...45 °C (90 % of In) 45...50 °C (84 % of In) 50...55 °C (79 % of In)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	594,36 cm
Package 1 Width	14,6 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	125,937 kg