

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



NS80H 3P Ma 6.3

Sähkönumero:
3652004 28104

Keskeytetty: 8.9.2020

GTIN-koodi: 3303430281047

Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	NS80H-MA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Katkaisija
Laitteen Lyhytnimi	Compact NS80H
Katkaisijatyyppi	Compact NS80H
Laitteen Sovellus	Moottori
Napojen Tyyppi	3P
Suojattujen Napojen Kuvaus	3t
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[In] Nimellisvirta	80 A 65 °C
[Ui] Eristysjännite	750 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kVIEC 60947-2
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Katkaisukyvyyn Koodi	H
Katkaisukyky	10 kA 600 V AC 50/60 Hz Nema AB1 100 kA 240 V AC 50/60 Hz Nema AB1 65 kA 480 V AC 50/60 Hz Nema AB1 100 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 6 kA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 70 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ics] Katkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huollettavissa	100 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 6 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 70 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä IEC 60947-2
Käyttökategoria	Kategoria A
Suojaarele	MA
Suojausteknikka	Magneettinen
Suojaareleen Virta	6,3 A
Suojaustyyppi	Oikosulkusuojaus (magneettinen)
Epäpuhtausaste	3 IEC 60947

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Täydentävät tiedot

Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Asennustapa	Kiinteä
Asennusalusta	Takalevy
Verkon Liityntä	Tunnelliitin
Kuorman KytKentä	Tunnelliitin
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	10000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 7000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2
Paikallinen Signaointi	Positiivisen kosketuksen tilan ilmaisu
Välitön Nostovaste Tyyppi	Säädettävä
Välitön Nostovaste Alue	6...14 x In
Selektiivinen Lukitusvyöhyke Zsi	Ilman
Vikavirtasuojaus	Ilman
Korkeus	120 mm
Leveys	90 mm
Syvyys	80 mm

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-2
Tuote Sertifiointi	ASEFA KEMA ASTA LCIE
Ip Suojausluokka	IP40 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK07 conforming to EN 50102
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	15,6 cm
Package 1 Weight	988 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Sertifioinnit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot