



Modicon Tulo/lähtöyksikkö ANAL,LÄHTÖ 2KAN 4-20mA

Sähkönumero:
2820023

STBACO1225K

GTIN-koodi: 3595863948790

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon STB hajautetun I/O:n ratkaisut
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Perus analogialähtösarja
Paketin Sisältö	STBXBA1000-kanta STBACO1225 module STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector STBXTS1100, 6-terminal screw type connector
Analogialähdön Tyyppi	Virta: 4...20 mA
Analogialähtöjen Lukumäärä	2
Analogialähtöresoluutio	10 bittiä

Täydentävät tiedot

Analoginen Lähtövirta	0,02 A
Vasteaika	3 ms
Kylmävaihto	Kyllä
Hot Swapping	Ei perus NIM:lle
Fallback	Tila 0
Tietomuoto	EN 61131-2 IEC 61131-2
Päivitä Aika	25 ms
Muutos aika	900 ms +/- 0.1 %:ssa lopullisesta arvosta
Suojaustyyppi	Oikosulkusuojaus
Integraali Lineaarisuus	+/- 0,1 %FS
Differentiaalinen Lineaarisuus	Monotoninen
Absoluuttinen Tarkkuusvirhe	+/- 0,5 % koko asteikosta per °C
Lämpötilan Ryömintä	+/-0,01 %/°C
Eristys Kanavien Ja Logiikkaväylän Välillä	1500 V yhden minuutin ajan
Eristys Kanavien Ja Käyttölaiteväylän Välillä	30 V
Osoitteiden Vaatimukset	2 lähtösanaa
Tuotteen Soveltuvuus	Tehonjakomoduuli STBPDT3100/3105 Asennuskanta STBXBA1000
[Us] Nimellissyöttöjännite	24 V DC
Syöttö	Tehonjakomoduuli
Virrankulutus	40 mA 5 V DC Logiikkaväylä

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Merkintä	CE
Ylijännitekategoria	II
Tila Led	1 LED (Vihreä) Moduulin tila (RDY)
Syvyys	70 mm
Korkeus	13,9 mm
Leveys	128,3 mm

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	CSA UL FM luokka 1 jako 2
Epäpuhtausaste	2 IEC 60664-1
Operointikorkeus	<= 2000 m
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 61131-2 class 1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...60 °C (without)
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	32...140 °F without
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C without
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...185 °F without
Suhteellinen Kosteus	95 % 60 °C ilman kondensaatiota
Tärinänkestoisuus	3 gn 58...150 Hz päällä 35 x 7.5 mm symmetrinen DIN-kisko 5 gn 58...150 Hz päällä 35 x 15 mm symmetrinen DIN-kisko +/-0,35 mm 10...58 Hz
Iskunkestävyys	30 gn 11 ms IEC 88 referenssi 2-27

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	136,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	28
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,766 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	448
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm

Package 3 Weight	79 kg
------------------	-------

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi



Ei Elohopeaa



Rohs-Vapautuksen Tiedot

[Kyllä](#)

Reach-Asetus

[REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

Kiinan Rohs-Säädökset


[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Weee

Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Dimensions Drawings

Dimensions




Connections and Schema


Wiring Diagrams

Examples

2 isolated analog actuators, external 24 VDC power supplies



2 non-isolated analog actuators, 24 VDC supplied by the PDM



Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	+24 VDC from actuator bus for field device accessories	+24 VDC from actuator bus for field device accessories

Pin	Top Connections	Bottom Connections
2	output to actuator 1	output to actuator 2
3	no connection	no connection
4	output channel return	output channel return
5	no connection	no connection
6	field power return (to the module)	field power return (to the module)