



EcoStruxure Security Expert peruslisenssi 50 ovea 10 kameraa lisäosa

SX-SRVR

GTIN-koodi: 3606489660680

Tuotetiedot

Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Software
Formaatti	Digital
Ohjelmistotyyppi	Software package
Alue	EcoStruxure Security Expert
Laitteen Lyhytnimi	SX-SRVR
Operating System Requirement	Windows 7 Windows 10 Windows Server 2008 Windows 8 Windows 8.1 Windows Server 2012
Tuotenimi	EcoStruxure Web Services
Käyttäjän Kieli	Ranska Espanja Kreikka Puola Italia Venäjä Viro
Järjestelmävaatimukset	8 GB RAM Microsoft SQL Server .NET Framework 4.0 Intel Core Quad 2.8 GHz CPU 100 GB hard-drive space Ethernet Card 100 Megabits

Täydentävät tiedot

Ohjelmiston Merkintä	Security Expert
Ohjelmiston Tehtävä	Access/security in building To control room temperature Graphical display Optimisation Graphic interface customised View live and recorded video View events View alarms Dynamics Reporting
Installation Type	New Continuum Transition License##No##3##Yes New Greenfield License##No##3##Yes Extension to Existing License##No##3##Yes
Type Of License	New Server License##Yes##3##Yes Extension to Existing License##No##3##Yes Transition Site License##No##3##No

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Software Order Form Inform	2 ## Yes ## Contact Name to Receive License - 2 ## Yes ## Email Address to Receive License - 2 ## Yes ## Enter Server License Number if Existing System, if New System License enter NA -
Mahdollinen Toiminto	Web client
Tuotebrändi	Schneider Electric
Tuote Sertifiointi	FCC CFR 47 part 15 CE A-Tick C-Tick
Standardit	EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 EN 50133 AS/ACIF S002:2005 AS/NZS 60950-1:2003 EN 55022 AS/NZS CISPR 22:A1 AS/NZS CISPR 22:2009 AS/NZS 3548 AS/NZS 2201.5:2008: Luokka 5 NIST
Lisenssin Tyyppi	client single license 51 device license 1 työasema

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Weight	0,001 g