


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



KT 5X2500CO EDGEWISE ELBOW

KTC2500LC7A

GTIN-koodi: 3606485035895

Tuotetiedot

Alue	Canalis
Tuotenimi	KT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Elbow
Virtakiskon Kuvaus	Standardi
Laitteen Lyhytnimi	KTC
Laitteen Sovellus	Suunnan muutos
Materiaali	Kupari
[Ie] Nimelliskäyttövirta	2500 A 35 °C
Polarity	3L + N + PER
Suunnanmuutoksen Tyyppi	suunta 1: Sivuttaisesta Ylöspäin
Toimintakulma	90 °
Earth Conductor	Vahvistettu
Short-Circuit Level	Vahvistettu versio
Toimitettu Laitteisto	Trunking unit Jointing unit

Täydentävät tiedot

Kotelon Materiaali	Polyesterikalvo
Koskettimen Materiaali	Kupari
[Ue] Käyttöjännite	1000 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ui] Eristysjännite	1000 V
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	113 kA
[Ip _k] Nimellinen Huippuvirran Kesto	248 kA
Magneettikentän Säteilyn Suuruus	1,3 µT
Lämpörasituksen Yläraja	12769000 kA².s
Virran Harmoninen Kokonaissärö (Thdi)	33...100 % 1600 A 15...33 % 2000 A 0...15 % 2500 A
Maksimijännitteen Lasku	<0,0018 V tehokertoimella = 0,8 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0015 V tehokertoimella = 1 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0018 V tehokertoimella = 0,9 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0018 V tehokertoimella = 0,7 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä
Neutraali Asento	Oikea

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Mittoituksen Tyyppi	Korjaus
Leveys	140 mm
Korkeus	204 mm
Pituus	suunta 1: 340 mm suunta 2: 340 mm
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Lineaarinen Kuorma	60 kg/m

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % of In:stä) 35...40 °C (95 % of In) 40...45 °C (90 % of In) 45...50 °C (84 % of In) 50...55 °C (79 % of In)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	48,2 cm
Package 1 Length	48,2 cm
Package 1 Weight	42,84 kg