

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



SE Back-UPS 1100VA,230V, With AVR , Schuko outlets

Sähkönumero:

8411519

SX31K1CI-GR

Yleiskatsaus

Toimitusaika	Usually in Stock
--------------	------------------

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Teho W	660 W
Teho Va	1100 VA
Output Connection Type	4 Schuko CEE 7
Kaapelin Pituus	1,16 m
Pariston Tyyppi	Lyijyakku

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	8 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Battery Charger Power	19 W rated
Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	APCRBC113
Extended Runtime	0

Yleinen

Varustuksella	Käyttöohje
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	21,5 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Leveys	13 cm
Syvyys	33,6 cm
Tuotteen Paino	12 kg
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Verkon Taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Tulojännitteen Rajat	150...280 V
Maximum Input Current	5 A
KytKentävirta Kapasiteetti	10 A

Lähtö

Maximum Configurable Power In W	660 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Ups Type	Line interactive
Wave Type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum Configurable Power In Va	1100 VA
Transfer Time	8 ms typical : 10 ms maximum

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE GOST NEMKO
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Varastointikorkeus	0,00...9144,00 m
Akustiikkataso	45 dBA

Viestintä ja hallinta

Hälytystoiminto	LED Status display with on line : on battery
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	273 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	29,5 cm
Package 1 Width	24,5 cm
Package 1 Length	44 cm
Package 1 Weight	12,893 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	50 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	67 kg
Scc14	60731304307831

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot