


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



KT 5X2500CO FLAT ELBOW N1



KTC2500LP7C1

GTIN-koodi: 3606485037578

Tuotetiedot

Alue	Canalis
Tuotenimi	KT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Elbow
Virtakiskon Kuvaus	Standardi
Laitteen Lyhytnimi	KTC
Laitteen Sovellus	Suunnan muutos
Materiaali	Kupari
[Ie] Nimelliskäyttövirta	2500 A 35 °C
Polarity	3L + N + PER
Suunnanmuutoksen Tyyppi	suunta 1: Tasaisesta Oikea
Toimintakulma	91...179 °
Earth Conductor	Vahvistettu
Short-Circuit Level	Vahvistettu versio
Toimitettu Laitteisto	Jointing unit Trunking unit

Täydentävät tiedot

Kotelon Materiaali	Polyesterikalvo
Koskettimen Materiaali	Kupari
[Ue] Käyttöjännite	1000 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ui] Eristysjännite	1000 V
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	113 kA
[Ipk] Nimellinen Huippuvirran Kesto	248 kA
Magneettikentän Säteilyn Suuruus	1,3 µT
Lämpörasituksen Yläraja	12769000 kA².s
Virran Harmoninen Kokonaissärö (Thdi)	33...100 % 1600 A 15...33 % 2000 A 0...15 % 2500 A
Maksimijännitteen Lasku	<0,0018 V tehokertoimella = 0,8 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0015 V tehokertoimella = 1 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0018 V tehokertoimella = 0,9 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,0018 V tehokertoimella = 0,7 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä
Neutraali Asento	Oikea

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Mittoituksen Tyyppi	Korjaus
Leveys	140 mm
Korkeus	204 mm
Pituus	suunta 1: 300 mm suunta 2: 300 mm
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Lineaarinen Kuorma	60 kg/m

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % of In:stä) 35...40 °C (95 % of In) 40...45 °C (90 % of In) 45...50 °C (84 % of In) 50...55 °C (79 % of In)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	20,4 cm
Package 1 Width	105,0 cm
Package 1 Length	196,0 cm
Package 1 Weight	132,4 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot