



Altivar I/O-laajennus EXTENDED I O CARD

Sähkönumero:
3881332 VW3A3202

GTIN-koodi: 3389118067110

Tuotetiedot

Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Laajennettu I/O -kortti
Sarjan Soveltuvuus	Altivar 61Q Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61
Syöttö	Sisäinen syöttö vertailupotentiometrille, 10,5 V DC (10...11 V) , <0,01 A, impedanssi: 1...10 kOhm ylikuormitus ja oikosulkusuojaus Sisäinen syöttö, 24 V DC (21...27 V) , <0,2 A ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
Analogiatulojen Lukumäärä	2
Analogiatulon Tyyppi	AI3-/AI3+ erovirta ohjelmoitavissa: 0...20 mA, impedanssi: 250 Ohm, näytteenottoaika: 4...6 ms, resoluutio: 11 bittiä + merkki AI4 Ohjelmistolla konfiguroitava virta: 0...20 mA, impedanssi: 250 Ohm, näytteenottoaika: 4...6 ms, resoluutio: 11 bits AI4 Ohjelmistolla konfiguroitava jännite: 0...10 V DC, 24 V max, impedanssi: 30000 Ohm, näytteenottoaika: 4...6 ms, resoluutio: 11 bits
Analogialähtöjen Lukumäärä	2
Analogialähdön Tyyppi	AO2 Ohjelmistolla konfiguroitava virta: 0...20 mA, impedanssi: 500 Ohm, näytteenottoaika: 4...6 ms, resoluutio: 10 bittiä AO2 Ohjelmistolla konfiguroitava jännite: +/- 10 V DC, impedanssi: 470 Ohm, näytteenottoaika: 4...6 ms, resoluutio: 10 bittiä AO3 Ohjelmistolla konfiguroitava virta: 0...20 mA, impedanssi: 500 Ohm, näytteenottoaika: 4...6 ms, resoluutio: 10 bittiä AO3 Ohjelmistolla konfiguroitava jännite: +/- 10 V DC, impedanssi: 470 Ohm, näytteenottoaika: 4...6 ms, resoluutio: 10 bittiä
Binäärilähdön Lukumäärä	5
Binäärilähdön Tyyppi	(LO3, LO4) Osoitettava logiikka, näytteenottoaika: 4...6 ms, soveltuva Level 1 PLC (R4A, R4B, R4C) Kofiguroitava relelogiikka
Binäärilähdön Logiikka	(LO3, LO4) Negatiivinen (LO3, LO4) Positiivinen
Binääritulon Lukumäärä	6
Binääritulon Tyyppi	(RP) Taajuuden säätö, näytteenottoaika: 4...6 ms (LI11...LI14) Ohjelmoitava, soveltuva Taso 1 PLC, impedanssi: 3,5 kOhm, näytteenottoaika: 4...6 ms
Binääritulon Logiikka	Negatiivinen (LI11...LI14), >= 16 V (tila 0), <= 10 V (tila 1) Positiivinen (LI11...LI14), <= 5 V (tila 0), >= 11 V (tila 1) Positiivinen (RP), < 1,2 V (tila 0), >= 3,5 V (tila 1)

Täydentävät tiedot

Sähköinen Kestävyys	100000 Syklit Kofiguroitava relelogiikka
Binäärilähdön Jännite	24 V DC (jänniterajat: <= 30 V) Osoitettava logiikka
Maksimi Lähtövirta	0,2 A, Osoitettava logiikka
Minimi Kytkenävirta	3 mA 24 V DC Kofiguroitava relelogiikka

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Maksimi Kytkevätvirta	Kofiguroitava relelogiikka 5 A 250 V AC päällä Resistiivinen kuorma, cos phi = 1 Kofiguroitava relelogiikka 5 A 30 V DC päällä Resistiivinen kuorma, cos phi = 1 Kofiguroitava relelogiikka 1,5 A 250 V AC päällä Induktiivinen kuorma, cos phi = 0,4 ja L/R = 7 ms Kofiguroitava relelogiikka 1,5 A 30 V DC päällä Induktiivinen kuorma, cos phi = 0,4 ja L/R = 7 ms
Ptc-Anturin Tulo	TH2+, TH2- trip resistance, impedanssi: 3 kOhm TH2+, TH2- Nollausvastus, impedanssi: 1,8 Ohm TH2+, TH2- Oikosulkusuojaus, impedanssi: < 0,05 Ohm TH2+, TH2- 6 PTC -anturille, impedanssi: <= 1,5 Ohm
Binääritulon Jännite	24 V DC (jänniterajat: <= 30 V)Ohjelmoitava
Binääritulon Taajuus	0...30 kHz Taajuuden säätö
Sähköinen Liitäntä	Liitin, 1,5 mm2 / AWG 16, 0,25 N.m
Tuotteen Paino	0,3 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	382,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,208 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille