


# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Syöttöyksikkö, Canalis KTC, 3200A, muuntaja, N3, PER

KTC3200EL73

GTIN-koodi: 3606485065687

### Tuotetiedot

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Alue                         | Canalis                |
| Tuotenimi                    | KT                     |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Center feeder trunking |
| Laitteen Lyhytnimi           | KTC                    |
| Laitteen Sovellus            | Feeder length          |
| Syöttö                       | Kuivamuuntaja          |
| Materiaali                   | Kupari                 |
| [Ie] Nimelliskäyttövirta     | 3200 A 35 °C           |
| Neutraali Asento             | Oikea                  |
| Earth Conductor              | Vahvistettu            |
| Short-Circuit Level          | Vahvistettu versio     |
| Toimitettu Laitteisto        | Trunking unit          |

### Täydentävät tiedot

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kotelon Materiaali                      | Polyesterikalvo                                                                                                                                                                                                                                    |
| Koskettimen Materiaali                  | Kupari                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ue] Käyttöjännite                      | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verkon Taajuus                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] Eristysjännite                     | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta | 113 kA                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ipk] Nimellinen Huippuvirran Kesto     | 248 kA                                                                                                                                                                                                                                             |
| Magneettikentän Säteilyn Suuruus        | 1,6 µT                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lämpörasituksen Yläraja                 | 12769000 kA².s                                                                                                                                                                                                                                     |
| Virran Harmoninen Kokonaissärö (Thdi)   | 33...100 % 2000 A<br>15...33 % 2500 A<br>0...15 % 3200 A                                                                                                                                                                                           |
| Maksimijännitteen Lasku                 | <0,0015 V tehokertoimella = 0,8 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä<br><0,0013 V tehokertoimella = 1 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä<br><0,0015 V tehokertoimella = 0,9 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä<br><0,0014 V tehokertoimella = 0,7 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä |
| Asennustapa                             | Ruuveilla                                                                                                                                                                                                                                          |
| Asennusalusta                           | Laatta                                                                                                                                                                                                                                             |
| Polarity                                | 3L + N + PER                                                                                                                                                                                                                                       |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tap-Off Pistorasioiden Määrä | 0                           |
| Standardit                   | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1  |
| Mittoituksen Tyyppi          | Tehty mittoihin             |
| Liitännän Pinniväli          | 470...700 mm                |
| Kiskon Leveys                | 200 mm                      |
| Syvyys                       | 140 mm                      |
| Korkeus                      | 504 mm                      |
| Pituus                       | suunta 1: 260 mm<br>1680 mm |
| Väri                         | Valkoinen (RAL 9001)        |
| Lineaarinen Kuorma           | 71 kg/m                     |

## Ympäristötiedot

|                  |                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip Suojausluokka | IP55 IEC 60529                                                                                                                          |
| Ik Suojausluokka | IK08 conforming to IEC 62262                                                                                                            |
| Derating Factor  | 0...35 °C (100 % of In:stä)<br>35...40 °C (95 % of In)<br>40...45 °C (90 % of In)<br>45...50 °C (84 % of In)<br>50...55 °C (79 % of In) |

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 42,0 cm  |
| Package 1 Width              | 13,8 cm  |
| Package 1 Length             | 190,0 cm |
| Package 1 Weight             | 79,65 kg |