

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Riippuohjain 1Nop. 2 Pain.

XACA205

GTIN-koodi: 3389110645026

### Tuotetiedot

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Tuoteryhmä                   | Harmony XAC         |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Riippuohjainyksikkö |
| Laitteen Lyhytnimi           | XACA-pistoolikahva  |

### Täydentävät tiedot

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohjausaseman Tyyppi                | Kaksinkertaisesti eristetty                                                                                          |
| Kotelon Materiaali                 | Polypropyleeni                                                                                                       |
| Ohjauksen Tyyppi                   | Intuitiivinen                                                                                                        |
| Sähköisen Piirin Tyyppi            | Ohjauspiiri                                                                                                          |
| Kotelon Malli                      | Täysin käyttövalmis                                                                                                  |
| Ohjausyksikön Sovellus             | Yhden nopeuden nostomoottorin ohjaus                                                                                 |
| Ohjausyksikön Sisältö              | 2 painiketta                                                                                                         |
| Ohjauspainikkeen Tyyppi            | Ensimmäinen painike 1 NC + 1 NO Ylös, hidas<br>Toinen painike 1 NC + 1 NO Alas, hidas                                |
| Tuotteen Soveltuvuus               | ZB2BE102 + ZB2BE101 Joka suuntaan                                                                                    |
| Mekaaninen Lukitus                 | Mekaanisella ristiinlukituksella                                                                                     |
| Ohjausyksikön Väri                 | Keltainen                                                                                                            |
| KytKentä - Liittimet               | Ruuviliitännät, 1 x 2,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman<br>Ruuviliitännät, 2 x 1,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman |
| Standardit                         | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nro 14<br>EN/IEC 60204-32                                                    |
| Tuote Sertifiointi                 | UL<br>CSA                                                                                                            |
| Suojauskäsittely                   | TH                                                                                                                   |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä  | -25...70 °C                                                                                                          |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitessa | -40...70 °C                                                                                                          |
| Tärinänkestoisuus                  | 15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6                                                                                  |
| Iskunkestävyys                     | 100 gn IEC 60068-2-27                                                                                                |
| Ylijännite Kategoria               | Luokka II IEC 61140                                                                                                  |
| Ip Suojausluokka                   | IP65 IEC 60529                                                                                                       |
| Ik Suojausluokka                   | IK08 conforming to EN 50102                                                                                          |
| Mekaaninen Kestävyys               | 1000000 Syklit                                                                                                       |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaapelin Tulo                                | Portaittainen kulmiholkki 7...15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Yhteyskoodin Nimitys                         | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 liite A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 liite A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 liite A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 liite A                                                                                                                                                   |
| [Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ui] Eristysjännite                          | 600 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Syöksyjännitekesto                    | 6 kV IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Koskettimen Toiminta                         | Hidas avautuva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Suurin Vastus Terminaaleissa                 | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toimintavoima                                | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oikosulkusuojaus                             | 10 A Sulakesuojaus Lasiputki sulake tyyppi gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nimellinen Toimintateho Watteina             | 40 W DC-13 1000000 Syklit, käyttöjakso <60 sykli/mn 120 V, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)IEC 60947-5-1 liite C<br>48 W DC-13 1000000 Syklit, käyttöjakso <60 sykli/mn 48 V, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)IEC 60947-5-1 liite C<br>65 W DC-13 1000000 Syklit, käyttöjakso <60 sykli/mn 24 V, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)IEC 60947-5-1 liite C |
| Liittimien Määrittely Iso N°1                | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Terminaalin Tunnistin                        | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tuotteen Paino                               | 0,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 6,300 cm  |
| Package 1 Width              | 9,600 cm  |
| Package 1 Length             | 29,100 cm |
| Package 1 Weight             | 282,000 g |
| Unit Type Of Package 2       | S03       |
| Number Of Units In Package 2 | 15        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 4,718 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | P06       |
| Number Of Units In Package 3 | 120       |
| Package 3 Height             | 75,000 cm |
| Package 3 Width              | 60,000 cm |
| Package 3 Length             | 80,000 cm |
| Package 3 Weight             | 48,404 kg |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa


✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                       |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>                                                                                                          |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |

Dimensions Drawings

Dimensions




(1) Internal Ø

Connections and Schema

Control of Single-Speed Reversing Motor


---



Performance Curves

Rated Operational Power

**AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit**  
Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.  
**Millions of operating cycles, AC-15 utilization category**



**I<sub>th</sub>** Thermal current  
**(A)** Current

**DC Supply**  
Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.  
**Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category**

| Voltage           | V | 24 | 48 | 120 |
|-------------------|---|----|----|-----|
| Inductive circuit | W | 65 | 48 | 40  |