

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



C60N johdonsuojak 1P C 20A OEM

M9F11120

GTIN-koodi: 3606480576133

Tuotetiedot

Alue	Multi 9
Tuotenimi	Multi 9 C60
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	C60N
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	1P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	1
[In] Nimellisvirta	20 A 50 °C EN/IEC 60947-2
Verkon Tyyppi	DC AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	C
Katkaisukyky	15 kA Icu <= 72 V DC EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 240 V AC 50/60 Hz Vaiheen ja nollan välillä EN/IEC 60947-2 3 kA Icu 415 v AC 50/60 Hz Vaiheen ja nollan välillä EN/IEC 60947-2
Käyttökategoria	Kategoria A EN/IEC 60947-2
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-2
Standardit	EN/IEC 60947-2
Tuote Sertifiointi	EAC KC CCC

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	240 V AC 50/60 Hz Vaiheen ja nollan välillä 415 v AC 50/60 Hz Vaiheen ja nollan välillä <= 72 V DC
Magneettinen Laukaisuraja	8,5 x In +/- 20% AC 12 x In +/- 20% DC
[Ics] Katkaisuvirta, jonka jälkeen Vielä Huollettavissa	7,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz 2,25 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 415 v AC 50/60 Hz 15 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - <= 72 V DC
Rajoitusluokka	3
[Ui] Eristysjännite	500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kVEN/IEC 60947-2
Kosketinasennon Ilmaisii	Kyllä

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaointi	ON/OFF osoitin
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	2
Korkeus	81 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	72 mm
Tuotteen Paino	0,12 kg
Väri	Harmaa
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	10000 Syklit
Paikka Riippulukolle	Lukittava riippulukolla
KytKentä - Liittimet	Tunneliitiin (Päällinen tai pohja)1...25 mm² - Jäykkä Tunneliitiin (Päällinen tai pohja)1...25 mm² - Taipuisa Tunneliitiin (Päällinen tai pohja)1...25 mm² - Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapituus	14 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	2 N.m Päällinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Erillinen lohko

Ympäristötiedot

Lämmön Haihtuminen	3 W 240 V - 20 A
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	3 EN/IEC 60947-2
Ylijännitekategoria	IV
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 60068-1
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-30...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...80 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	106,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	8,8 cm

Package 2 Length	22,0 cm
Package 2 Weight	1,308 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	16,23 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille