

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Sormenjälkilukija, Harmony XB5S, monostabiili, muovi, Ø22 mm, M12 liitin, 24 V AC/DC"

XB5S2B2M12

GTIN-koodi: 3606480061424

Tuotetiedot

Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Biometrinen kytkin
Tuotekohtainen Sovellus	Teollisuuskoneet Materials handling
Laitteen Lyhytnimi	XB5S
Kauluksen Materiaali	Tummanharmaa muovi
Asennusaukon Halkaisija	22 mm
Lähdön Tyyppi	PNP
Jakamaton Myyntimäärä	1
Ip Suojaluokka	IP20 EN/IEC 60529 (Takapinta) IP65 EN/IEC 60529 (Etuosa)
Ohjainpään Tyyppi	Momentary
Ohjainpään Profiili	Sormenjälkilukija
Muistin Käyttö	200 käyttäjää, joilla korkeintaan 2 sormenjälkeä per käyttäjä

Täydentävät tiedot

Kotelon Materiaali	Polyamidi PA66
Kaapelin Eristysmateriaali	PvR
Toiminta-Asento	Asennus pystysuoralle pinnalle Vaakasuora asento Asennus tasaiselle pinnalle
Moduulin Toiminto	Mono stabiili
Tuotteen Paino	0,183 kg
Merkintä	CE
Paikallisuusilmaisu	Lähtötilan ilmaisin: 1 LED (Vihreä) Järjestelmänvalvojan rekisteröintitila: 1 LED (Oranssi) Käyttäjän rekisteröintitila: 1 LED (Oranssi) Virhe: 1 LED (Punainen) RESET: 1 LED (Punainen)
Oikosulkusuojaus	250 mA Ulkoinen sulake tyyppi gG
[Us] Nimellissyöttöjännite	24 V DC
Sähköinen Liitäntä	M12 Liitin0,2 m
Syöttöjännitteen Rajat	20...30 V DC
Suojaustyyppi	Ylikuormasuojaus Oikosulku Reverse polarity
Maksimi Kytkevirta	200 mA

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Ures] Vikajännite	1 V Suljettu tila
Virrankulutus	<= 70 mA Ei kuormaa
Viive Käynnistettäessä Ensimmäisen Kerran	3 s + 0,5 ms per rekisteröity käyttäjä
Maksimi Viiveen Palautuminen	1,5 s
Suurin Viiveen Vastaus	1,5 s

Ympäristötiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB5S
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...50 °C
Nema-Suojausluokka	NEMA 12
Standardit	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Tuote Sertifiointi	CSA UL
Tärinänkestoisuus	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz)IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	50 gn 11 ms IEC 60068-2-27

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	163,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,634 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Hyvinvointi

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)


Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Dimensions Drawings

Dimensions of Biometric Switches




e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Connections and Schema

M12 Connector

M12 connector



- 1 : (+)
- 3 : (-)
- 4 : Output