

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Merkkivalo, Harmony XB7, muovi, Ø22, vihreä, Ba9s polttimo, 230 V AC

XB7EV63P

GTIN-koodi: 3389110839586

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB7
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Merkkivalo
Laitteen Lyhytnimi	XB7
Asennusaukon Halkaisija	22 mm
Jakamaton Myyntimäärä	10
Ohjainpään Lisätiedot	Sileällä linssillä
Valonlähde	Hehkulamppi (polttimo ei sisälly)
Laitteen Esitys	Moniliittinen tuote

Täydentävät tiedot

Korkeus	29 mm
Leveys	29 mm
Syvyys	54 mm
Liittimien Määrittely Iso N°1	(X1-X2)PL
Tuotteen Paino	0,018 kg
Ylijännite Katgoria	Luokka II IEC 60536
Laitteen Asennus	Asennusaukko - halkaisija: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 IEC 60947-5-1
Kiinnityksen Keskikohta	>= 30 x 40 mm (Tukipaneeli) Metalli 1...6 mm >= 30 x 40 mm (Tukipaneeli) Muovi 2...6 mm
Kiinnitystapa	Kiinnitysmutteri ohjainpäälle: 2...2,4 N.m
Ohjauskalusteen Muoto	Pyöreä
Merkinnän/Ohjainpään Tai Linssin Väri	Vihreä
KytKentä - Liittimet	Faston liittimet 6,35 x 0,8 mm IEC 60947-1 Haarukkamalliset liittimet 6,5 mm IEC 60947-1 Ruuviliitännät, <= 2 x 1,5 mm² Johdinpäätteellä IEC 60947-1 Ruuviliitännät, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² Ilman kaapelipäätettä IEC 60947-1
Kiristysmomentti	0,8...1,2 N.m IEC 60947-1
Ruuvien Kannan Tyyppi	Risti soveltuva JIS No 1 ruuvinväänin Risti soveltuva Philips no 1 ruuvinväänin Risti soveltuva Pozidriv No 1 ruuvinväänin Ura soveltuva Talttapää Ø 4 mm ruuvinväänin Ura soveltuva Talttapää Ø 5,5 mm ruuvinväänin
[Ui] Eristysjännite	250 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Merkinantotapa	Vakaa

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Hehkulampun Kanta	BA 9s
Valomodulin Syöttö	Suoraan
[Us] Nimellissyöttöjännite	<= 250 V
Yhteensopivuus	XB7

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...55 °C
Ip Suojaluokka	IP20 IEC 60529 (Takapinta) IP54 IEC 60529 (Etuosa)
Nema-Suojaluokka	NEMA 12
Standardit	IEC 60947-1 CSA C22.2 Nro 14 JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Tärinäkestoisuus	5 gn (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	Häiritsevä kenttäemissio Luokka B conforming to IEC 55011

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	6 cm
Package 1 Weight	17 g
Unit Type Of Package 2	BAG
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6 cm
Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	16 cm
Package 2 Weight	172 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,081 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings

Pilot Light with Screw Terminal

Dimensions




e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes




- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Faston Clip Connection




“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Connections and Schema

Wiring Diagram



(1) bulb BA 9s