


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Jalkakytkin, Harmony XPE, IP66, suojakotelolla, muovi, harmaa, 1 NC + 1 NO"

XPEG510

GTIN-koodi: 3389110166330

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XPE
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Jalkakytkin
Materiaali	Muovi
Jalkakytkimen Tyyppi	Yksi jalkakytkin
Laitteen Lyhytnimi	XPEG
Toimitettu Laitteisto	Suoja
Laukaisumekanismi	Varmennetulla rakenteella
Koskettimen Toiminta	1 askel
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 NC + 1 NO
Väri	Harmaa

Täydentävät tiedot

Pakkoavautuva	Mukana IEC 60947-5-1 Liite K
KytKentä - Liittimet	Ruuvipuristusliitos, <= 1 x 2,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman Ruuvipuristusliitos, <= 2 x 1,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman
Mekaaninen Kestävyys	10000000 Syklit
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 IEC 60947-5-1 Liite A
[Ui] Eristysjännite	500 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1 500 V (saastuttamisaste 3)NF C 20-040 ryhmä C 500 V (saastuttamisaste 3)VDE 0110 ryhmä C 300 VUL 508 300 VCSA C22.2 Nro 14
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Maksimivastus Terminaalien Välillä	25 MOhm IEC 60255-7 category 3 25 MOhm NF C 93-050 method A
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputkisolake tyyppi gG IEC 60947-5-1 10 A Lasiputkisolake tyyppi gG VDE 0660-200
Nimellinen Toimintateho Watteina	10 W DC-13, käyttöjakso <60 sykli/mn, 5000000 Syklit, 24 V, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 Liite C 4 W DC-13, käyttöjakso <60 sykli/mn, 5000000 Syklit, 120 V, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 Liite C 7 W DC-13, käyttöjakso <60 sykli/mn, 5000000 Syklit, 48 V, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 Liite C
Tuotteen Paino	0,7 kg

Ympäristötiedot

Standardit	NF E 09-031
------------	-------------

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuote Sertifiointi	UL CSA
Suojauskäsittely	TH
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn IEC 60068-2-27
Ylijännite Kategoria	Luokka II IEC 61140 Luokka II NF C 20-030
Ip Suojausluokka	IP66 IEC 60529

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16,6 cm
Package 1 Width	28,6 cm
Package 1 Length	17,2 cm
Package 1 Weight	976 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	6,796 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	24
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	35,684 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille Kiertoprofiili

Dimensions Drawings

Plastic Foot Switch with Protective Cover

Dimensions




- (1) Ø 16 x 4 counterbored hole.
- (2) 4 cover fixing screws: stainless steel. Tightening torque: 1 N.m.

Performance Curves

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:



X Current in A
Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic “Operational power in W”.