

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Turvarele 3No+1 Trans, 48VAC, Liitt

XPSAC1321P

! Keskeytetty: 8.8.2023

! Käyttöikä päättyy pian: 31.12.2025

! Palveluiden rajoitettu myynti

GTIN-koodi: 3389110274073

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Preventa koneturva-automaatio
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Preventa turvallisuusmoduuli
Turvamoduulin Nimi	XPSAC
Turvamoduulin Käyttösovellus	Hätäseis ja kytkinvalvonta
Moduulin Toiminto	EMERGENCY STOP Kytkimen valvonta
Turvallisuustaso	Voi saavuttaa PL e/kategorian 4 EN/ISO 13849-1 Voi saavuttaa SILCL 3 EN/IEC 62061
Turvallisuuden Luotettavuus -Data	MTTFd = 210,4 vuotta EN/ISO 13849-1 DC > 99 % EN/ISO 13849-1 PFHd = 3,56E-9 1/h EN/IEC 62061
Käynnistyksen Tyyppi	Valvoton
Kytkentä - Liittimet	Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² Taipuisa kaapelipääteellä, with double bezel Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² Kiinteä kaapelipääteellä, with double bezel Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² Taipuisa kaapelipääteellä, with double bezel Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 2 x 0.2...2 x 1 mm ² Kiinteä kaapelipääteellä, with double bezel Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm ² Taipuisa kaapelipääteellä, with double bezel Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² Taipuisa kaapelipääteellä, with double bezel Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² Taipuisa kaapelipääteellä, with double bezel
Lähdön Tyyppi	Releen hetkellinen avaaminen, 3 NO piiri(ä), Jännitevapaa
Lisäpiirien Lkm.	1 puolijohdelähtö
[Us] Nimellissyöttöjännite	48 V AC - 15...10 %

Täydentävät tiedot

Syöttötaajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus Va	6 VA AC
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	48 V
Katkaisukyky	180 VA Pidossa AC-15 C300 Relelähtö 1800 VA Kytkentäsykäys AC-15 C300 Relelähtö
Katkaisukyky	1,5 A 24 V (DC-13) aikavakio: 50 ms Relelähtö
Ulostulovirta	6 A per rele Relelähtö
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	10,5 A

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Käytettävän Sulakkeen Virta	4 A GG tai gL Relelähtö EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 osa 200 6 A Nopea Relelähtö EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 osa 200
Minimi Lähtövirta	10 mA Relelähtö
Pienin Ulostulojännite	16 V Relelähtö
Suurin Vasteaika Sisääntulossa On Auki	100 ms
[Ui] Eristysjännite	300 V (saastuttamisaste 2)IEC 60947-5-1 300 V (saastuttamisaste 2)DIN VDE 0110 osa 1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV ylijänniteluokka III IEC 60947-5-1 4 kV ylijänniteluokka III DIN VDE 0110 osa 1
Paikallisuusilmaisu	2 LEDiä
Virrankulutus	100 mA 48 V AC Virransyötöllä
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
Tuotteen Paino	0,21 kg

Ympäristötiedot

Standardit	EN 1088/ISO 14119 EN/ISO 13850 EN 60204-1 EN/IEC 60947-5-1
Tuote Sertifiointi	TÜV CSA UL
Ip Suojausluokka	IP20 (Liittimet)EN/IEC 60529 IP40 (Kotelo)EN/IEC 60529
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-10...55 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-25...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,9 cm
Package 1 Width	2,8 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Package 1 Weight	210,0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,585 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings

Dimensions

