

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Canopen kytkentäkaapeli SUB-D9 naaras liittimet 1m IP20

TSXCANCADD1

GTIN-koodi: 3595863860160

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	CANopen
Väylätyyppi	CANopen
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Liitäntä lisävarusteet
Lisävarusteen / Erillisosan Tyyppi	Liitäntäkaapeli
Lisätarvikkeet / Erillisosan Kohde	CANopen bus
Kaapelin Pituus	1 m

Täydentävät tiedot

Sähköinen Liitäntä	2 naarasliitintä SUB-D 9 pinniä
Merkintä	CE
Tuotteen Paino	0,143 kg

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20
------------------	------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	147,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,500 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)