


Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron pour INF63 4P et INF100-160 3-4P vertical

03315

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service imminente: 31 mars 2027

! Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	Fupact : fixe INF63 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation Fupact : fixe INF100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation
Description Des Pôles	2 x3P: platine de montage support: INF100...160 vertical installation 2 x4P: platine de montage support: INF100...160 vertical installation 2 x4P: platine de montage support: INF63 vertical installation
Position De Montage	Verticale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	5
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids Du Produit	1,04 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unité Fonctionnelle	600 mm Prisma G armoire Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 7 600 mm Prisma G coffret Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 7 600 mm Prisma G armoire Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 7 600 mm Prisma G coffret Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 7 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5 600 mm Prisma G armoire Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5 600 mm Prisma G coffret Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5
---------------------	--

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3 cm
Largeur De L'Emballage 1	26 cm
Longueur De L'Emballage 1	51 cm
Poids De L'Emballage 1	1,05 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui
- ✓

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit