

Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy FM - Répartiteur de rangée - 2P 200A - (Multiclip)



04012

! La production de ce produit a été arrêtée le: 17 févr. 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Alimentation de l'appareil
Nom Du Produit	Linergy FM
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P boîtier Prisma Prisma PH boîtier
Accessoires Associés	Enveloppes Spacial
Degré De Protection (Ip)	IPxx B

Complémentaires

Support De Montage	Face arrière rainurée Rail DIN Face arrière pleine
Mode D'Installation	Par vis Encliquetable
Produit Installé	appareil modulaire
Description Des Pôles	1P + N
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	200 A
[In] Courant Assigné D'Emploi	200 A à 40 °C
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	20 kA
I²T À L'Enclenchement	6700000 A².s
Mode De Raccordement	Alimentation : cosse sertie50 mm² Alimentation : barres flexibles, 20 x 3 mm Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 x4...10 mm² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 x4...10 mm² (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 x4...10 mm² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 x4...10 mm² (rigide)
Pas De 9 Mm	48
Nombre Total De Modules De 18 Mm	24

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids Du Produit	1,02 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

Environnement

Normes	CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma CEI 61439-2, à l'intérieur de Prisma CEI 60947-7-1
Certifications Du Produit	ASEFA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	45 cm
Poids De L'Emballage 1	1,010 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.