


Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - armoire Prisma G - IP30 - L= 850mm - 33 modules verticaux

08244

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Application	Distribution électrique basse tension
Type De Coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Description Du Coffret/Armoire	Armoire - largeur 850 mm
Installation Du Coffret	En saillie
Informations Complémentaires	Peut être juxtaposé
Type De Plaque Frontale	Sans à commander séparément
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	33
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	36
Normes	CEI 61439-2 CEI 62208 CEI 61439-1

Complémentaires

[Ui] Tension Assignée D'Isolément	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[In] Courant Assigné D'Emploi	630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	25 kA 1s se conformer à CEI 61439-2
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	53 kA se conformer à CEI 61439-2
Classe D'Isolation Électrique	Classe I
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition De La Surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	850 mm
Hauteur	1830 mm avec plinthe:
Profondeur	205 mm
Poids Du Produit	31,12 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré De Protection Ip	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262 IK08 avec porte
Robustesse Mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	90,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	189,5 cm
Poids De L'Emballage 1	31,13 kg
Type D'Emballage 2	P2M
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	102,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	120,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	203,0 cm
Poids De L'Emballage 2	332,3 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises