

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Painike, Harmony XB4, metalli, haastava ympäristö, jousipalautus, Ø37 mm painike, musta, valkoinen symboli (pyörivä 90°)

Sähkönumero:

2318386

ZB4BC28010RA

! Tuotanto lopetettu

! Keskeytetty: 30.9.2020

! Käyttöikä päättyy: 1.7.2020

GTIN-koodi: 3606480444159

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB4
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ohjainpää painikkeelle
Laitteen Lyhytnimi	ZB4
Kauluksen Materiaali	Kromipäällysteinen
Ohjainpään Tyyppi	Standardi
Asennusaukon Halkaisija	22 mm
Jakamaton Myyntimäärä	1

Täydentävät tiedot

Cad Kokonaisleveys, Mm	37 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	18,5 mm
Cad Kokonaissyvyys, Mm	37 mm
Tuotteen Paino	0,036 kg
Sähköinen Suojausluokka	Luokka I IEC 61140
Ohjauskalusteen Muoto	Pyöreä
Ohjainpään Tyyppi	Jousipalautus
Ohjainpään Profiili	Musta Uppo, Tyyppi H010 (Valkoinen)
Ohjainpään Lisätiedot	Vaaka-asennus
Mekaaninen Kestävyys	3000000 Syklit
Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27
Pääryhmä	Vaativat olosuhteet
Tuoteryhmä	Taso merkinnällä H010
Merkinnän/Ohjainpään Tai Linssin Väri	Musta
Merkintä	Tyyppi H010
Merkinnän Väri	Valkoinen

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköinen Rakennekoodi	C1 9 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn C2 9 koskettimet käyttäen Yksöis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyn C11 3 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn C15 1 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn
------------------------	--

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	−40...85 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	−40...70 °C
Ip Suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP69K IP69
Nema-Suojausluokka	NEMA 4 UL 508 NEMA 13 NEMA 12
Suojaus Korkeapainepesulle	90 Pa 82,5 °C
Ik Suojausluokka	IK06 conforming to IEC 62262
Standardit	UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 IEC 60947-1
Tuote Sertifiointi	CSA CE UL

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	3,7 cm
Package 1 Length	3,7 cm
Package 1 Weight	34 g
Unit Type Of Package 2	BAG
Number Of Units In Package 2	1
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	7 cm
Package 2 Weight	34 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa


✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings


Dimensions



Mounting and Clearance


Installation on Flat Surface

Without Protective Guard



(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

With Protective Guard



(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

Technical Description

Marking Type H010




Electrical Composition Corresponding to Code C1



Electrical Composition Corresponding to Code C2




Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1




Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

