

Fiche technique du produit

Spécifications



Kaedra - coffret - pour prises - 340 x 460 mm - 13 modules - 6 ouvertures

13156

! Arrêt de commercialisation

! La production de ce produit a été arrêtée le: 14 févr. 2024

! Fin de service le: 26 mars 2024

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	Kaedra
Type De Produit Ou Équipement	Coffret étanche
Type D'Extensibilité	Coffret pour prise et fiche
Accessoires Inclus Avec Le Coffret	6 plaques pour sorties d'alimentation 65x85 1 bornier 8 trous 1 support bloc connexion 2 brides fixation câblage 2 plaques pour control bouton-poussoir
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein

Complémentaires

Installation Du Coffret	En saillie
Pas De 9 Mm	24
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	12
Nombre Total De Modules De 18 Mm	12
Nombre De Rangées Horizontales	1
Classe D'Isolation Électrique	Double isolation Classe II
Nombre D'Ouvertures En Zone D'Interface	6
Nombre De Plaques	2 pour bouton-poussoir de commande 6 pour prises d'alimentation 65 x 85
Équipement Fournis	2 bride d'attache 6 plaque pour sortie de courant de 65 x 85 1 bloc terminal à 8 trous 1 support de bloc terminal 2 plaque pour commande du poussoir
Type De Face Avant	Transparent
Puissance Dissipée En W	23 W
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A
Type De Rail	DIN
Nbre Coupe-Circuit Auto Pg Iso	17
Nombre De Borniers	1 avec 8 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	4 x 10 mm² 4 x 16 mm²

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Verrouillages Optionnels	Verrou sécurité en option
Matière Du Coffret	Polymère auto-extinguible
Dimension De Base	90 x 100 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	460 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur Interne	91 mm
Couleur	Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 60439-3 CEI 60529 EN 50102 EN 50262 CEI 670
Tenue Au Feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques Environnement (Uv)	Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie De Surtension	II
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	47,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	36,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,800 cm
Poids De L'Emballage 1	2,850 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	28
Hauteur De L'Emballage 2	113,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	95,384 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises