

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Lampunpidike, Harmony XB4, metalli, BA9s, suora syöttö 250 V

Sähkönumero:

2320698

ZB4BV6

GTIN-koodi: 3389110889628

### Tuotetiedot

|                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuoteryhmä                   | Harmony XB4                                                                                              |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Kokonainen runko/valomoduuli kokoonpano                                                                  |
| Laitteen Lyhytnimi           | ZB4                                                                                                      |
| Kiinnityskaulusmateriaali    | Zamak                                                                                                    |
| Jakamaton Myyntimäärä        | 1                                                                                                        |
| KytKentä - Liittimet         | Ruuviliitännät, <= 2 x 1,5 mm² Johdinpäätteellä<br>Ruuviliitännät, >= 1 x 0,22 mm² Ilman kaapelipäätettä |
| Valonlähde                   | Ei lampputa mukana                                                                                       |
| Hehkulampun Kanta            | BA 9s                                                                                                    |
| Valomoduulin Syöttö          | Suoraan <2,4 W                                                                                           |
| [Us] Nimellissyöttöjännite   | <= 250 V                                                                                                 |

### Täydentävät tiedot

|                               |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cad Kokonaisleveys, Mm        | 30 mm                                                                                                                                                                                   |
| Cad Kokonaiskorkeus, Mm       | 47 mm                                                                                                                                                                                   |
| Cad Kokonaissyvyys, Mm        | 37 mm                                                                                                                                                                                   |
| Liittimien Määrittely Iso N°1 | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                               |
| Tuotteen Paino                | 0,052 kg                                                                                                                                                                                |
| Kiristysmomentti              | 0,8...1,2 N.m IEC 60947-1                                                                                                                                                               |
| Ruuvien Kannan Tyyppi         | Risti soveltuva Philips no 1 ruuvinväänin<br>Risti soveltuva Pozidriv No 1 ruuvinväänin<br>Ura soveltuva Talttapää Ø 4 mm ruuvinväänin<br>Ura soveltuva Talttapää Ø 5,5 mm ruuvinväänin |
| [Ui] Eristysjännite           | 600 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1                                                                                                                                                   |
| [Uimp] Syöksyjännitekesto     | 6 kV IEC 60947-1                                                                                                                                                                        |
| Merkinantotapa                | Vakaa                                                                                                                                                                                   |
| Laitteen Esitys               | Perus osarakenteet                                                                                                                                                                      |

### Ympäristötiedot

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Suojauskäsittely                    | TH                 |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -40...70 °C        |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | -40...70 °C        |
| Sähköinen Suojausluokka             | Luokka I IEC 60536 |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                    |                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardit         | IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nro 14<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1           |
| Tuote Sertifiointi | BV<br>CSA<br>UL listed<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>DNV                                                              |
| Tärinänkestoisuus  | 5 gn (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6                                                                                                      |
| Iskunkestävyys     | 30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27<br>50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,600 cm  |
| Package 1 Width              | 3,400 cm  |
| Package 1 Length             | 5,400 cm  |
| Package 1 Weight             | 50,900 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 4,500 cm  |
| Package 2 Width              | 3,400 cm  |
| Package 2 Length             | 26,500 cm |
| Package 2 Weight             | 258,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | S03       |
| Number Of Units In Package 3 | 300       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 15,942 kg |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

# Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus   RoHS/REACH

## Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa


☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)                                                             |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>                                                                                                          |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                                       |

Dimensions

---



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                       | Connection by Faston Connectors |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| <p>(1) Diameter on finished panel or support</p> <p>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.</p> <p>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.</p> <p>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <math>^{+0.4}_0</math> / 0.88 in. <math>^{+0.016}_0</math>)</p> <p>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.</p> <p>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</p> |                                 |