

Fiche technique du produit

Spécifications



Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 1P - 3A - courbe Z

26136

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	C60
Gamme	Multi 9
Nom Du Produit	C60
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur miniature
Nom De L'Appareil	C60L
Application	Distribution
Description Des Pôles	1P
Nombre De Pôles Protégés	1
[In] Courant Assigné D'Emploi	3 A à 40 °C
Type De Réseau	CA CC
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	Z
Pouvoir De Coupure	6 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 25 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 25 kA Icu à 60 V CC 1P se conformer à EN/CEI 60947-2 50 kA Icu à 130 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230...240 V CA 50/60 Hz 400...415 V CA 50/60 Hz 130 V CA 50/60 Hz
Déclenchement Magnétique	2,4...3,6 x In
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service	25 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 130 V CA 50/60 Hz 3 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz 12,5 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 230...240 V CA 50/60 Hz
Classe De Limitation	3 se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Commande	Par maneton
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres	Non
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	73 mm
Poids Du Produit	0,12 kg
Endurance Mécanique	20000 cycle
Mode De Raccordement	Borne du type à cage16 mm² souple Borne du type à cage25 mm² rigide
Couple De Serrage	Circuit de puissance: 2 N.m partie supérieure 2 N.m dessous
Accessoires Associés	Auxiliaire C60 Accessoires C60

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-2 EN 60898
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	110 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Avec Composants Plastiques Et Câbles Sans Halogènes	

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.