

Fiche technique du produit

Spécifications



C60 - contact auxiliaire - 1SD - 380..415V - 6A

26927

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2013

! Fin de service le: 31 déc. 2013

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Multi 9
Type De Produit Ou Équipement	Contact signal défaut
Nom De L'Appareil	SD
Composition De Contacts De Signalisation	1F/O
[In] Courant Nominal	AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, CC DC-12 1,5 A at 60 V, CC DC-12 2 A at 48 V, CC DC-12 6 A at 24 V, CC
Pas De 9 Mm	1

Complémentaires

Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN
Hauteur	84 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73 mm
Mode De Raccordement	Borne de serrage2 câble(s) 1,5 mm ² - souple Borne de serrage2 câble(s) 1,5 mm ² - rigide Borne de serrage1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² - souple Borne de serrage1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² - rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Couple De Serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Certifications Du Produit	ASTA KEMA ASEFA LCIE
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Degré De Pollution	3 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...50 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,7 cm
Poids De L'Emballage 1	38 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie