

Fiche technique du produit

Spécifications



interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 200 A

31123

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ComPacT
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom Du Produit	ComPacT INS
Description Des Pôles	4P
Type De Réseau	CA CC
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V DC-22A : 200 A CC 125 V 2 pôles en série DC-23A : 200 A CC 125 V 2 pôles en série DC-23A : 200 A CC 250 V 4 pôles en série DC-22A : 200 A CC 250 V 4 pôles en série
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	750 V CA 50/60 Hz
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	200 A à 60 °C
[Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit	30 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz 330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CC 690 V CA 50/60 Hz
Aptitude Au Sectionnement	Oui
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Coupure Visible	Non
Degré De Pollution	3

Complémentaires

Type De Commande	Poignée rotative rouge et jaune
Couleur De Poignée	Rouge
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail Platine

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Raccordement Amont	Façade
Raccordement Aval	Façade
Puissance Maximum	AC-23: 110 kW à 440 V CA 50/60 Hz AC-23: 110 kW à 480 V CA 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 132 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz AC-23: 160 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-23: 55 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23: 55 kW à 230 V CA 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 90 kW à 380/415 V CA 50/60 Hz
Service Assigné	Ininterrompu
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	1,8 kA pendant 30 s se conformer à CEI 60947-3 2,2 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3 4,9 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3 8,5 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3
Durée De Vie Mécanique	15000 cycle
Durée De Vie Électrique	AC-22A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz AC-22A : 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz AC-22A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz AC-23A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz AC-23A : 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz AC-23A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz DC-22A : 1500 cycle 250 V CC 4 pôles en série DC-23A : 1500 cycle 250 V CC 4 pôles en série
"Pas" De Raccordement	35 mm
Hauteur	136 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	96 mm
Poids Du Produit	2,2 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-1 CEI 60947-3
Certifications Du Produit	CCC KEMA-KEUR
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 conforming to EN 50102
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,8 cm
Poids De L'Emballage 1	2,463 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie