

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ComPact NS1600NA - bloc sectionneur - 3P - fixe manuel

33428

- ❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2023
- ❗ Fin de service le: 16 févr. 2024

❗ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nom Du Produit                | ComPacT NS                     |
| Nom De L'Appareil             | ComPact NS1600 NA              |
| Type De Produit Ou Équipement | Interrupteur-sectionneur       |
| Application                   | Distribution                   |
| Type D'Offre                  | C4                             |
| Description Des Pôles         | 3P                             |
| Type De Réseau                | CA                             |
| Niveau De Performance         | NA                             |
| Aptitude Au Sectionnement     | Oui se conformer à CEI 60947-3 |

### Complémentaires

|                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence Du Réseau                                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Type De Commande                                    | Par maneton                                                                                                                                                                                               |
| Mode D'Installation                                 | Fixe                                                                                                                                                                                                      |
| Support De Montage                                  | Châssis                                                                                                                                                                                                   |
| [Ie] Courant Assigné D'Emploi                       | AC-23A : 1600 A CA 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A : 1600 A CA 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A : 1600 A CA 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A : 1600 A CA 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A : 1600 A CA 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] Tension Assignée D'Isolément                   | 800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs          | 8 kV se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                                           |
| [Ith] Courant Thermique Conventionnel               | 1600 A à 60 °C                                                                                                                                                                                            |
| [Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible    | 25 kA pendant 0,5 s se conformer à CEI 60947-3<br>4 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3                                                                                                            |
| [Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit | 52 kA 690 V CA à 50/60 Hz                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] Tension Assignée D'Emploi                      | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                              |
| Coupure Pleinement Apparente                        | Oui                                                                                                                                                                                                       |
| Coupure Visible                                     | Non                                                                                                                                                                                                       |
| Durée De Vie Mécanique                              | 6000 cycle se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                                     |
| Durée De Vie Électrique                             | 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                   |
| "Pas" De Raccordement                               | 115 mm                                                                                                                                                                                                    |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hauteur          | 327 mm |
| Largeur          | 210 mm |
| Profondeur       | 147 mm |
| Poids Du Produit | 14 kg  |

## Environnement

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Normes                                         | CEI 60947-3                  |
| Certifications Du Produit                      | ASEFA<br>ASTA                |
| Degré De Pollution                             | 3 se conformer à CEI 60947-3 |
| Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement | -25...70 °C                  |
| Température Ambiante De Stockage               | -50...85 °C                  |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 35,0 cm   |
| Largeur De L'Emballage 1       | 20,0 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 33,0 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 10,633 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs

Oui

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                           |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                 |