

Fiche technique du produit

Spécifications



Multi 9 - transformateur de sécurité - 230V 50..60Hz - secondaire 12..24V - 25VA

15219

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2012

⚠ Fin de service le: 31 déc. 2013

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Transformateur	Transformateur de sûreté
Gamme De Produit	TR
Type De Produit Ou Équipement	Transformateur
Nom De L'Appareil	TR

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension De Sortie	12/24 V: +/- 5 % en charge 14/28 V: hors charge
Protection Court-Circuit Sortie	Intégré
Puissance Nominale En Va	25 VA
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	10
Hauteur	89 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	60 mm
Borne De Raccordement Auxiliaire	Bornes type tunnel 4 mm ²

Environnement

Normes	EN 61558-2-6 EN 60742 CEI 61558-2-6
Certifications Du Produit	NF
Catégorie De Surtension	Classe II avec blindage de borne en option
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...55 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Hauteur De L'Emballage 1	6,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	9 cm
Longueur De L'Emballage 1	9 cm
Poids De L'Emballage 1	1,125 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------