

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0A - 3P-4P - débrochable

33532

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ComPacT
Gamme De Produit	ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération
Type De Produit Ou Équipement	Déclencheur
Nom Du Déclencheur	Micrologic 5.0 A
Type De Déclencheur	Électronique
Compatibilité De Gamme	ComPacT nouvelle génération NS630b à 1600
Application	Distribution
Nombre De Pôles	3P 4P
Pôles Protégés	3t + N/2 4t 3t
Fonctions De Protection Du Déclencheur	Protection sélective
Type De Protection	for protection court retard for protection surcharge (long retard) for protection instantanée contre court-circuit
Calibre Du Déclencheur	630 A à 50 °C 800 A à 50 °C 1000 A à 50 °C 1250 A à 50 °C 1600 A à 50 °C
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Mode De Montage Du Disjoncteur	Extraire

Complémentaires

Réglage Du Capteur De Protection Longue Durée Ir (Protection Thermique)	Réglable 9 positions
Plage De Réglage Du Seuil De Protection Longue Durée [Ir] (Protection Thermiqu	0,4...1 x In
Réglage De La Temporisation De La Protection Longue Durée Tr	Réglable 9 positions
Plage De Réglage De La Temporisation De La Protection Longue Durée [Tr]	0,7...16,6 s à 7,2 x Ir 0,7...24 s à 6 x Ir 12,5...600 s à 1,5 x Ir
Mémoire Thermique	20 mn
Réglage De La Temporisation De La Protection Différentielle Δt	Réglable 9 positions
Plage De Réglage Du Seuil De Protection Courte Durée [Isd]	1,5...10 x Ir

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Réglage De La Temporisation De La Protection Courte Durée Tsd	Réglable
Plage De Réglage De La Temporisation De La Protection Courte Durée [Tsd]	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Réglage Du Capteur De Protection Instantanée Ii (Protection Court-Circuit)	Réglable 9 positions
Plage De Réglage Seuil De Protection Instantanée [Ii] (Protection Court-Circui	2...15 x In Off
Protection Différentielle	Sans
Zone De Verrouillage Sélectif Logique Zsi	Avec
Signalisation Locale	pour défaut électrique 3 LEDs (rouge) pour reurreur interne 1 LED (rouge)
Type D'Afficheur	Affichage numérique
Type De Mesure	Ampèremètre
Communication Des Données	Lecture des mesures Paramètres de protection et d'alarme

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,9 cm
Longueur De L'Emballage 1	21,6 cm
Poids De L'Emballage 1	368,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)