

Fiche technique du produit

Spécifications



MasterPact NW10NA - interrupteur - 1000A - 4P - 690V - fixe

48025

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2020

! Fin de service imminente: 31 déc. 2025

! Arrêt de fabrication consulter
si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme	MasterPacT
Nom Du Produit	MasterPacT NW
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom De L'Appareil	MasterPact NW10
Nom D'Interrupteur-Sectionneur	Masterpact NW10NA
Application	Protection
Description Des Pôles	4P
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1000 A CA 50/60 Hz 690 V
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	12 kV se conformer à CEI 60947-3
[Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit	88 kA 220...690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Codification Du Pouvoir De Coupure	NA
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-3
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Coupure Visible	Non
Degré De Pollution	4 se conformer à CEI 60664-1

Complémentaires

Type De Commande	Bouton-poussoir
Mode D'Installation	Fixe
Vitesse De Commande	10 cyc/h maximum
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	42 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3
Durée De Vie Mécanique	12500 cycle sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 25000 cycle avec maintenance se conformer à CEI 60947-3

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée De Vie Électrique	AC-23A : 10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 AC-23A : 10000 cycle 690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 AC-3 : 6000 cycle 440/690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3
"Pas" De Raccordement	115 mm
Hauteur	352 mm
Largeur	537 mm
Profondeur	297 mm
Poids Du Produit	80 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Certifications Du Produit	ASEFA ASTA
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-35...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	30,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	29,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	49,5 cm
Poids De L'Emballage 1	47,27 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)