

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Varset Comfort - batterie de condensateur avec disjoncteur - 400/415V - 150kVAr

65514

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 avr. 2013

⚠ Fin de service le: 30 juin 2013

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Gamme De Produit                  | VarSet                           |
| Nom De L'Appareil                 | Varset Comfort                   |
| Type De Produit Ou Équipement     | Batterie de condensateurs        |
| Présentation Du Produit           | Armoire A1                       |
| Fréquence Du Réseau               | 50 Hz                            |
| Technologie Condensateur          | Condensateur 3P                  |
| Puissance Réactive Nominale       | 150 kvar pour 400 V CA 50 Hz     |
| Type D'Enclenchements             | 10 15 kvar                       |
| Tension Du Réseau                 | 400 V CA 50 Hz<br>415 V CA 50 Hz |
| Niveau De Pollution Du Réseau     | Pollué (15...25 %) à 400 V       |
| [Ui] Tension Assignée D'Isolement | 690 V                            |

### Complémentaires

|                                              |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition De L'Appareil                    | Disjoncteur protection de l'équipement<br>Contacteur<br>Contrôleur réglage de l'équipement<br>Disjoncteur d'entrée protection de l'équipement<br>Condensateurs Varplus <sup>2</sup> |
| Câblage De L'Appareil                        | Câbles                                                                                                                                                                              |
| Tension Transformateur Interne               | 400/230 V                                                                                                                                                                           |
| Tension Condensateur                         | 480 V CA, 50 Hz                                                                                                                                                                     |
| Tolérance Sur La Valeur De La Capacité       | - 5 % à 10 %                                                                                                                                                                        |
| Tension De Tenue À Fréquence De Courte Durée | 2,5 kV 50 Hz 1 minute                                                                                                                                                               |
| Tension Maximale Admissible                  | 1,1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à CEI 60831                                                                                                                          |
| Courant Permanent Maximal [Imp]              | 400 V: 1,3 x I1                                                                                                                                                                     |
| Code Couleur                                 | RAL 9001                                                                                                                                                                            |
| Hauteur                                      | 1100 mm                                                                                                                                                                             |
| Largeur                                      | 550 mm                                                                                                                                                                              |
| Profondeur                                   | 600 mm                                                                                                                                                                              |
| Poids Du Produit                             | 75 kg                                                                                                                                                                               |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Environnement

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Normes                                         | EN 60439-1<br>CEI 61921<br>CEI 60439-1  |
| Degré De Protection Ip                         | IP31                                    |
| Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement | -5...40 °C                              |
| Température Ambiante Moyenne En Fonctionnement | 25 °C (annuel)<br>35 °C (sur 24 heures) |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1        |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 110,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 80,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 60,0 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 99,0 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|