

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Varsset Direct Comfort - batterie de condensateur+disj. - 400/415V - 60kVAr

65781

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 avr. 2013

⚠ Fin de service le: 30 juin 2013

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Gamme De Produit                  | Varsset Direct                   |
| Nom De L'Appareil                 | Varsset Comfort                  |
| Type De Produit Ou Équipement     | Batterie de condensateurs        |
| Présentation Du Produit           | Boîtier C2                       |
| Fréquence Du Réseau               | 50 Hz                            |
| Technologie Condensateur          | Condensateur 3P                  |
| Puissance Réactive Nominale       | 60 kvar pour 400 V CA 50 Hz      |
| Type D'Enclenchements             | 1 60 kvar                        |
| Tension Du Réseau                 | 400 V CA 50 Hz<br>415 V CA 50 Hz |
| Niveau De Pollution Du Réseau     | Pollué (15...25 %) à 400 V       |
| [Ui] Tension Assignée D'Isolément | 690 V                            |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Composition De L'Appareil                    | Disjoncteur protection de l'équipement<br>Condensateurs Varplus <sup>2</sup> |
| Câblage De L'Appareil                        | Câbles   |
| Tension Transformateur Interne               | 400/230 V  |
| Tension Condensateur                         | 480 V CA, 50 Hz  |
| Tolérance Sur La Valeur De La Capacité       | - 5 % à 10 %   |
| Tension De Tenue À Fréquence De Courte Durée | 2,5 kV 50 Hz 1 minute  |
| Tension Maximale Admissible                  | 1,1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à CEI 60831                   |
| Code Couleur                                 | RAL 9001   |
| Hauteur                                      | 800 mm   |
| Largeur                                      | 500 mm   |
| Profondeur                                   | 275 mm   |
| Poids Du Produit                             | 45 kg  |

### Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

---

|   |   |
|---|---|
| <b>Normes</b>   | CEI 60439-1<br>CEI 61921<br>EN 60439-1  |
| <b>Degré De Protection Ip</b>                         | IP31                                    |
| <b>Température De L'Air Ambient En Fonctionnement</b> | -5...40 °C                              |
| <b>Température Ambiante Moyenne En Fonctionnement</b> | 25 °C (annuel)<br>35 °C (sur 24 heures) |

---

## Garantie contractuelle

---

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Garantie</b> | 18 months |
|-----------------|-----------|