


Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 Vigi C60 - bloc différentiel - 25A - 2P - 220..415V - 300mA

26583

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2014

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

❗ Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Blocs différentiels Vigi
Nom De L'Appareil	Vigi C60
Description Des Pôles	2P
[In] Courant Assigné D'Emploi	25 A
Type De Réseau	CA
Sensibilité Du Différentiel	300 mA
Temporisation Protection Différentielle	Instantané
Classe De Protection Différentielle	Type AC

Complémentaires

Position De L'Appareillage Dans L'Installation	Départ
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	220...415 V CA 50/60 Hz
Technologie Différentiel	Dépendant de la tension
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-2
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion Électrique Sur Disjoncteur	Par vis
Pas De 9 Mm	3
Hauteur	87 mm
Largeur	63 mm
Profondeur	74 mm
Poids Du Produit	0,12 kg
Endurance Mécanique	20000 cycle
Mode De Raccordement	Borne du type à cage0,5...16 mm² souple Borne du type à cage0,5...25 mm² rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	14 mm
Couple De Serrage	2 N.m

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 60947-2
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60947-2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-5...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	9 cm
Poids De L'Emballage 1	0,132 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------