

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPact NS1600H - bloc coupure - 4P - 70kA - débrochable électrique

33415

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ComPacT
Gamme De Produit	ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération
Nom De L'Appareil	ComPact NS1600H
Type De Produit Ou Équipement	Bloc de coupure
Application	Distribution
Nombre De Pôles	4P
Position Du Pôle Neutre	Gauche
[In] Courant Assigné D'Emploi	1600 A à 50 °C
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie D'Emploi	Catégorie B
Pouvoir De Coupure Ultime En Court-Circuit [Icu]	42 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 70 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Niveau De Performance	H 70 kA 415 V CA
Type De Commande	Électrique Commande électrique
Mode D'Installation	Extraire

Complémentaires

[Ui] Tension Assignée D'Isolement	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV se conformer à CEI 60947-2
Pouvoir De Coupure Nominal En Court-Circuit De Service [Ics]	30 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique) 22 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique) 37 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique) 37 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique) 37 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique)
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	19,2 kA 1s se conformer à CEI 60947-2
Protection Instantanée Intégrée	40 kA
Durée De Vie Mécanique	10000 cycle se conformer à CEI 60947-2

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée De Vie Électrique	5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2 2000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2 2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
Pertes De Puissance	154 W
Support De Montage	Plaque arrière
"Pas" De Raccordement	70 mm
Type De Protection	Sans protection
Hauteur (H)	327 mm
Largeur (W)	280 mm
Profondeur (P)	147 mm

Environnement

Normes	CEI 60947-2
Certifications Du Produit	ASEFA ASTA LCIE
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 se conformer à EN 50102
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	40,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	30,0 cm
Poids De L'Emballage 1	18,917 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie