

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPact NS1000NA - bloc sectionneur - 3P - fixe électrique

33444

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom Du Produit	ComPacT NS nouvelle génération
Nom De L'Appareil	ComPact NS1000 NA
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur-sectionneur
Application	Distribution
Type D'Offre	C4
Description Des Pôles	3P
Type De Réseau	CA
Niveau De Performance	NA
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-3

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Type De Commande	Commande électrique
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Châssis
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	AC-23A : 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV se conformer à CEI 60947-3
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	1000 A à 60 °C
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	25 kA pendant 0,5 s se conformer à CEI 60947-3 4 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3
[Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit	52 kA 690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Coupure Visible	Non
Durée De Vie Mécanique	6000 cycle se conformer à CEI 60947-3
Durée De Vie Électrique	1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
"Pas" De Raccordement	70 mm
Hauteur	327 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur	210 mm
Profondeur	147 mm
Poids Du Produit	14 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Certifications Du Produit	ASTA ASEFA
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947-3
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	36,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	23,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	39,0 cm
Poids De L'Emballage 1	11,938 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie