

Fiche technique du produit

Spécifications



MasterPact NW40HA - interrupteur -4000A - 4P - 690V - fixe

48100

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2020

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2025

⚠ Arrêt de fabrication consulter
si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme	MasterPacT
Nom Du Produit	MasterPacT NW
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom De L'Appareil	MasterPact NW40
Nom D'Interrupteur-Sectionneur	Masterpact NW40HA
Application	Protection
Description Des Pôles	4P
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	4000 A CA 50/60 Hz 690 V
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	12 kV se conformer à CEI 60947-3
[Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit	143 kA 220...690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Codification Du Pouvoir De Coupure	HA
Apptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-3
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Coupure Visible	Non
Degré De Pollution	4 se conformer à CEI 60664-1

Complémentaires

Type De Commande	Bouton-poussoir
Mode D'Installation	Fixe
Vitesse De Commande	10 cyc/h maximum
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	65 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3 55 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
Durée De Vie Mécanique	10000 cycle sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 20000 cycle avec maintenance se conformer à CEI 60947-3

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée De Vie Électrique	AC-3 : 6000 cycle 440/690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 AC-23A : 2500 cycle 690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 AC-23A : 5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3
"Pas" De Raccordement	150 mm
Hauteur	352 mm
Largeur	537 mm
Profondeur	297 mm
Poids Du Produit	80 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Certifications Du Produit	ASEFA ASTA
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-35...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	30,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	29,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	49,5 cm
Poids De L'Emballage 1	47,27 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Sans Pvc	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie