

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iPRF1 12,5r parafoudre fixe 3P+N

A9L16634

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2020

! Fin de service imminente: 31 déc. 2025

! Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 iPRF2
Type De Produit Ou Équipement	Parafoudre
Nom De L'Appareil	iPRF1 12.5r
Application	Distribution
Normes	EN 61643-11 :2012 CEI 61643-11 :2011
Certifications Du Produit	CE EAC
Description Des Pôles	3P + N
Signalisation À Distance	Avec
Composition De Contacts De Signalisation	1 SD (1 C/O)
Type De Parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma De Liaison À La Terre	TT TN-S

Complémentaires

Classe De Parafoudre	Type 1 + 2
Technologie Du Parafoudre	MOV + GDT
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230/400 V CA (+/- 10 %) à 50 Hz
Courant De Décharge Maximal [In]	Mode différentiel :25 kA (L/N) Mode commun :25 kA (N/PE)
Courant De Décharge Maximal [Imax]	50 kA
[Iimp] Courant De Choc	Mode commun :50 kA N/PE 25 As Mode différentiel :12,5 kA L/N 6,25 As
[Uc] Tension Maximale De Service Permanent	Mode différentiel :350 V L/N Mode commun :255 V N/PE
[Up] Niveau De Protection En Tension Maximal	Mode commun <1,5 kV type 1 N/PE Mode différentiel <1,5 kV type 1 L/N
[If] Courant De Suite	0,1 kA mode commun N/PE
Type De Sectionneur	Disjoncteur associé NG125N 80 A courbe C - Icu 15 kA Disjoncteur associé NG125N 80 A courbe C - Icu 25 kA Disjoncteur associé NG125H 80 A courbe C - Icu 36 kA Disjoncteur associé NG125L 80 A courbe C - Icu 50 kA Fusible à associer gG 160 A standard Disjoncteur associé C120N 80 A courbe C - Icu 10 kA

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tension Circuit De Signalisation	1,5 A/250 V CA 50/60 Hz
Mode D'Installation	Encliquetable (rail DIN)
Pas De 9 Mm	8
Hauteur	84 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	71 mm
Poids Du Produit	590 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Matière	PA6
Mode De Raccordement	Borne du type à cage10...35 mm² rigide Borne du type à cage10...25 mm² souple
Couple De Serrage	2,5 N.m

Environnement

Tenue Aux Chocs Ik	IK05 conforming to CEI 62262
Humidité Relative	5...95 %
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises